

Intelligente und mobile Produkte für Ihr Zuhause



PRODUKTLÖSUNGEN FÜR
ZUHAUSE UND UNTERWEGS

DER **Globale Spezialist**
BEI PRODUKTEN UND SYSTEMEN FÜR DIE ELEKTROINSTALLATION

 **legrand**[®]

Sie sind immer verbunden

mit mobilen, intelligenten und sicheren
Schutzkontakt-Steckdosen

Vielfache
Vorteile
durch unter-
schiedliche
Einsatz-
bereiche und
innovative
Lösungen

Ob für Freizeit, den Haushalt oder für berufliche Aktivitäten – die mobilen Steckdosen-Produkte bieten Ihnen die benötigte Flexibilität aber auch eine hohe Sicherheit für Ihre täglich verändernden Bedürfnisse, wie z. B. Steuerung von Funktionen per Smartphone, Wireless Charging, durchgängiger Kinderschutz und vieles mehr. Extrem praktisch, sehr flexibel und smart sind diese Alltagshelfer!



Wireless Power

Die zukünftige kabellose Art Smartphones zu laden

LEGRAND Wireless Charging-Geräte garantieren einen kabellosen Lebensstil durch das Aufladen per Induktion.

WIRELESS CHARGING + USB-AUFLADESTATION



PRODUKTVORTEILE

- Aufladestation für den Einbau in eine Installationsdose
- 1 x Wireless Charging 1000 mA
- 1 x USB Typ A 2400 mA
- **Anwendung:**
Büros
Haushalt
Küchen
- **Erhältliche Designs:**
VALENA Life
VALENA Allure
Living Light
Axolute

WPC QI STANDARD

WPC QI Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladen-den Gerät, EN 62479 – ICNIRP.



WPC QI STANDARD₆

DER WIRELESS-LEBENSSTIL

- Nie wieder nach einem passenden Kabel suchen oder nach einer freien Steckdose!
- Ob zu Hause oder unterwegs: So bleiben Sie immer frei und unabhängig. Vergessen Sie alle Sorgen um schwache Batterien oder vergessene Ladekabel.
- Induktionsladegeräte von Legrand bieten Ihnen das Beste einer drahtlosen Technologie, die Ihnen das Leben leichter macht.

WIRELESS CHARGING EINBAUGERÄT



WIRELESS CHARGING AUFLADESTATION IP 66/ IK 08



WIRELESS CHARGING AUFLADESTATION UP IP40/ IK 04



PRODUKTVORTEILE

- Ladestation für den direkten Einbau in Möbel
- 1 x Wireless Charging 1000 mA
- Einfache Montage
- Das Zubehör für die Montage wird mitgeliefert
- Bohrungsdurchmesser: 80 mm für das Einbaugerät bei Plattenstärke 22 – 50 mm
- **Anwendung:**
Tischplatten
Arbeitsplatte
Regale

PRODUKTVORTEILE

- Widerstandsfähig und sicher auch auf anspruchsvollen Flächen
- Stoßfeste IK 08 Ladestation mit Schutzklasse IP 66 für den Einbau in eine Installationsdose
- 1 x Wireless Charging 1000 mA
- Neutrales Design
- **Anwendung:**
Büro
Öffentlicher Bereich
Haushalt
Wartebereich
Flughafen

PRODUKTVORTEILE

- Wireless Charging Aufladestation mit maximalem Ladestrom von 1000 mA und integrierter Smartphone-Halterung
- USB-Anschluss Typ A
- Stosfestigkeitsgrad IK 04, Schutzart IP 40
- Schraubklemmenanschluss, geeignet für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung
- Für horizontale Mehrfachinstallation geeignet
- WPC QI Standard
- **Anwendung:**
Büro
Haushalt
Wartebereich



094252



094253



094254

Verp.	Best.Nr.	Komfort-Funkklingel-Set/ Funkgong-Set
		<ul style="list-style-type: none"> • Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einen Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal • Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien • Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke) • Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen • Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld • Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter • Gong-Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien (nicht beige packt) • Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt • Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz • Leistungspegel RF: < 10 mW • Schutzart Gong: IP 20 • Schutzart Klingeltaster: IP 44 • Farbe: Reinweiß oder Anthrazit • Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich • Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden. • Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr.094280) möglich
1	094252	Funkgong-Set Farbe: Weiss
1	094253	Funkgong-Set Farbe: Anthrazit
		Klingeltaster & Gong - Komfort

Verp.	Best.Nr.	Komfort-Funkklingel-Set/ Funkgong-Set 230 V
		<ul style="list-style-type: none"> • Das Komfort Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong sowie einen Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal • Zur Auswahl stehen 15 verschiedene Melodien • Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke) • Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen • Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld • Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter • Gong-Spannungsversorgung: Anschluss mit Eurostecker für beliebige Steckdose • Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt • Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz • Leistungspegel RF: < 10 mW • Schutzart Gong: IP 20 • Schutzart Klingeltaster: IP 44 • Farbe: Reinweiß • Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich • Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden. • Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280) möglich
1	094254	Funkgong-Set 230 V, Farbe: Weiß
		Klingeltaster & Gong - Komfort

Funkklingel-Sets / Funkgong-Sets



094270



094271



094278



094279



094280

Verp.	Best.Nr.	Premium MP3-Funkklingel-Sets/ Funkgong-Sets
		<ul style="list-style-type: none"> Das Premium MP3 Funkgong- bzw. Funkklingel-Set beinhaltet einen Gong mit blauen LED-Leuchtsignal sowie einen Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal Zur Auswahl stehen 30 verschiedene Melodien sowie die Möglichkeit, eigene MP3 Musiktitel auf den Gong mit einem USB-Kabel zu überspielen. Installationsart Gong: Aufputzmontage (Wand, Haustür) oder frei positionierbar (Tisch, Ladentheke) Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen Funk-Reichweite: 200 Meter freies Feld Lautstärke: 80 dB auf 1 Meter Gong-Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V AA Batterien (nicht beige packt) Klingeltaster: Spannungsversorgung: 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz Leistungspegel RF: < 10 mW Schutzart Gong: IP 20 Schutzart Klingeltaster: IP 54 Farbe: Reinweiß oder Aluminium Parallelschaltung von mehreren Gongs möglich Es können maximal 4 Klingeltaster mit einem Gong gekoppelt werden. Anschluss des IR-Bewegungsmelders (Best.Nr. 094280 möglich)
1	094270	Funkgong-Set, Farbe: Weiß
1	094271	Funkgong-Set, Farbe: Aluminium

Verp.	Best.Nr.	Zubehör Funkklingel-Sets/Funkgong-Sets
		Komfort-Funktaster <ul style="list-style-type: none"> Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal (kann für Komfort und Premium-Set verwendet werden) Installationsart Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld Klingeltaster: Spannungsversorgung 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz Leistungspegel RF: < 10 mW Schutzart Klingeltaster: IP 44 Farbe: Reinweiß
1	094278	Klingeltaster für Funkgong-Set, Farbe: Weiß – Komfort
		Premium MP3-Funktaster <ul style="list-style-type: none"> Klingeltaster mit LED-Leuchtsignal (kann für Komfort und Premium-Set verwendet werden) Klingeltaster: Aufputzmontage mittels Schraube oder Klebestreifen Funk-Reichweite: 200 Meter freies Feld bzw. 100 Meter mit Set Best.Nr. 094252, 094253, 094254 Klingeltaster: Spannungsversorgung 1 x 3 V Batterie (CR2032) beige packt Frequenzband: 433.05 - 434.79 MHz Schutzart Klingeltaster: IP 54 Farbe: Reinweiß
1	094279	Klingeltaster für Funkgong-Set, Farbe: Weiß – Premium
		Funk-Bewegungsmelder IP 20 <ul style="list-style-type: none"> Erfassungsbereich: 120 Grad Detektionsreichweite: 6 bis 8 Meter Funk-Reichweite: 100 Meter freies Feld Spannungsversorgung 3 x 1,5 V AAA Batterien (nicht beige packt) Schutzart: IP 20 Farbe: Reinweiß
1	094280	Funk-Bewegungsmelder IP 20

Wireless Charging

Einbaugerät, für Unterputz-Schalterprogramme



077580



077598



077599

Verp.	Best.Nr.	Wireless Charging für den Einbau
1	077580	<p>Wireless Charging Aufladestation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wireless Charging Aufladestation wird direkt in eine Montageplatte eingebaut • Anwendung: Arbeitsplatte, Möbelstücke, Regale, etc. integriert • Wireless Charging mit maximalem Ladestrom von 1000 mA. Steckanschluss: • Spannungsversorgung 230 V~ 50 60Hz über mitgeliefertes Netzgerät • Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 44/43 • Befestigung über Gegenmutter an der Montageplatte • WPC Qi Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP • Geliefert mit 1x USB-Type A /Mini-USB Kabeln 3 m, 2 x Kabelbinder, 2 x Kabelhalterung, 1x Netzgerät. • Montage-Hinweis: für Bohrungsdurchmesser ø 80 mm sowie Plattendicke 22 -50 mm <p>1 Wireless Charging Kabel 3 m, Farbe: Schwarz/ Aluminium</p>

Verp.	Best.Nr.	Wireless Charging für Unterputz-Dosen
1	077598	<p>Wireless Charging Aufladestation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufladestation für den Einbau in eine handelsübliche Installationsdose (min. Tiefe: 40 mm) geeignet • Anwendung: Büros, Haushalt, Küchen • Wireless Charging Aufladestation mit maximalem Ladestrom von 1000 mA und integrierter Smartphone-Halterung • USB-Anschluss Typ A zum Laden von Smartphones und Tablets 2400 mA • Stoßfestigkeitsgrad IK 04, Schutzart IP 40 • Schraubklemmenanschluss, geeignet für Spreizkrallen- und Schraubbefestigung • Für horizontale Mehrfachinstallation geeignet • Spannungsversorgung 230 V~ 50 – 60 Hz • WPC Qi Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP <p>1 Valena Life, 1 Wireless Charging, 1 USB Type A, Farbe: Schwarz/Aluminium</p>
1	077599	<p>MSC Wireless Charging Modul IK08 und IP 66</p> <p>Stoßfeste IK 08 mit IP 66 Wireless Charging Ladestation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aufladestation für den Einbau in eine handelsübliche Installationsdose (min. Tiefe: 40 mm) geeignet • Anwendung: Büros, Öffentlicher Bereich, Haushalt, Wartebereich Flughafen • Stoßfestigkeitsgrad IK 08, Schutzart IP 66 • mit integrierter Wireless Charging Smartphone-Halterung • Wireless Charging mit maximalem Ladestrom von 1000 mA • für horizontale 1-fach Installation geeignet • Schraubklemmenanschluss, geeignet für Schraubbefestigung • Spannungsversorgung 230 V~ 50 – 60 Hz • WPC Qi Standard für größtmögliche Kompatibilität mit dem aufzuladenden Gerät, EN 62479 – ICNIRP • geliefert mit Einsatz und Abdeckung • Temperatur +0 bis 45° C <p>1 Wireless Charging Unterputz-Dose, Farbe: Aluminium</p>

FOLGEN SIE UNS AUF

@ unserer Homepage

 Youtube

 Facebook

Legrand (Schweiz) AG
Industriestrasse 3 - CH-5242 Birr
Tel. +41 (0)56 464 67 67
Fax +41 (0)56 464 67 70
www.legrand.ch - infolegrand.ch