

# Sammelschienenträger

## Auswahltable

In max. (A)		Flache Sammelschienen aus Kupfer						
		400	800	1000	1600	4000	6300	
Sammelschienenträger								
	Montage	0373 10	0373 15	0373 20	0373 21	0373 22/23	0373 24/25	0373 12/13
<b>XL<sup>3</sup> 400</b>								
	Vertikal, an der Rückwand des Gehäuses		●					
	Vertikal, an der Rückwand der Kabelzone	●						
<b>XL<sup>3</sup> 800</b>								
	Vertikal, an der Rückwand des Gehäuses		● + 0373 14					
	Vertikal, an der Rückwand der Kabelzone (intern)	●						
	Vertikal, an der Rückwand der Kabelzone (extern)			●				
<b>XL<sup>3</sup> 4000</b>								
	Hauptverteilung horizontal, oben oder unten	Tiefe: 475				● + 0205 51 <sup>(6)</sup>		
		Tiefe: 725				● + 0205 52	● <sup>(5)</sup>	● <sup>(5)</sup>
		Tiefe: 975				● + 0205 53	● <sup>(1)</sup>	● <sup>(1)</sup>
	Transfer horizontal	Tiefe: 725				● + 0205 51	● <sup>(4+5)</sup>	● <sup>(4+5)</sup>
		Tiefe: 975				● + 0205 52	●	●
	Vertikal, seitlich, in Kabelzone	Tiefe: 475		● + 0205 51	● + 0205 51	● + 0205 51		
		Tiefe: 725		● + 0205 52	● + 0205 52	● + 0205 52	●	●
		Tiefe: 975		● + 0205 53	● + 0205 53	● + 0205 53	● <sup>(1)</sup>	● <sup>(1)</sup>
	Vertikal seitlich im Schrank neben Trennwand	Tiefe: 725		● + 0205 51		● + 0205 51		
		Tiefe: 975		● + 0205 52		● + 0205 52	●	●
	Vertikal, an der Rückwand	Breite: 475		● + 0205 51		● + 0205 51 <sup>(2)</sup>		
		Breite: 725		● + 0205 52	● + 0205 52	● + 0205 52		
		Breite: 975		● + 0205 53	● + 0205 53	● + 0205 53		
	Horizontal an der Rückwand			● <sup>(3)</sup> + 0205 51		● <sup>(3)</sup> + 0205 51	● <sup>(3)</sup> + 0205 51	● <sup>(3)</sup> + 0205 51
				● <sup>(3)</sup> + 0205 52		● <sup>(3)</sup> + 0205 52	● <sup>(3)</sup> + 0205 52	● <sup>(3)</sup> + 0205 52
				● <sup>(3)</sup> + 0205 53		● <sup>(3)</sup> + 0205 53	● <sup>(3)</sup> + 0205 53	● <sup>(3)</sup> + 0205 53

<sup>(1)</sup> Mit Trennung Art. 0205 20 in Kabelzone <sup>(2)</sup> Tiefe mindestens 725mm <sup>(3)</sup> Ausschiesslich Fixhalterungen <sup>(4)</sup> In separater Kabelzone <sup>(5)</sup> Teilgerüst <sup>(6)</sup> mit Querverbindungen Art. 0205 52 <sup>(7)</sup> mit Querverbindungen Art. 0205 53