

XL³ 800

Schaltschränke, Leergehäuse



Abmessungen S. 249

IP43 – IK08 mit Bausatz für Türe. IP40 – IK08 mit Türe. IP30 – IK07 ohne Türe
 Metallgehäuse Passend für Geräte bis 800A. Feuerbeständigkeit gemäss EN 60695-2-1 - 750° C/5 s
 Zur Installation in öffentlichen Gebäuden. Kapazität 24 und 36TE pro Reihe. RAL 7035 (Sockel RAL 7004)
 Werden im Paket geliefert, mit an der Rückwand befestigten Gerüstprofilen, vorgestanzte Kabeleinführungsplatte und Anreihzubehör (horizontal und vertikal)

VE	Art.	Leergehäuse zum individuellen Bestücken				
		Werden mit Sockel geliefert – Höhe: 100mm				
		Breite 660mm				
		24TE/Reihe				
		Höhe		Breite		Tiefe (mm)
		Insgesamt (mm)	mit Frontplatten bestückbar (mm)	ausser (mm)	Nutzmass (mm)	
1	0204 03	1550	1400	660	600	230
1	0204 04	1950	1800	660	600	230
		Breite 910mm				
		Können in eine Kabelzone integriert werden				
		36 oder 24TE (interne Kabelzone)				
1	0204 08	1550	1400	910	850	230
1	0204 09	1950	1800	910	850	230

VE	Art.	Interne Kabelzone				
		Bausatz interne Kabelzone				
		Werden im Innern entweder rechts oder links montiert				
		Schränke Breite 910mm				
		Einheit, bestehend aus folgenden Elementen:				
		Gerüstprofil und Montagezubehör				
		Ermöglichen die Erstellung einer Kabelzone mit Nutzbreite von 250mm				
1	0204 28	Gehäuse Höhe 1550mm, Art. 0204 08/58				
1	0204 29	Gehäuse Höhe 1995mm, Art. 0204 09/59				
		Befestigungsvorrichtungen				
1	0206 78	DPX ³ 250 und 630 vertikal				
1	0206 79	DPX ³ 250 und 630 vertikal mit RCD				
		Scharnier-Frontplatten mit Schloss, vorgestanzt für DPX³ 250 oder 630 mit oder ohne RCD				
1	0204 48	Interne Kabelzone, Höhe 1550 oder 1595mm				
1	0204 49	Interne Kabelzone, Höhe 1950 oder 1995mm				

VE	Art.	Türen		Für Schaltschrank	
				Höhe (mm)	Breite (mm)
		Metall	Glas		
1	0212 53	0212 63		1550	660
1	0212 54	0212 64		1950	660
1	0212 58	0212 68		1550	910
1	0212 59	0212 69		1950	910

VE	Art.	Externe Kabelzone				
		Seitliche Kabelzone				
		Zum Anbau, rechts oder links. Werden mit einem Sockel Höhe 100mm und Anreihzubehör geliefert				
		Höhe		Breite		Tiefe (mm)
		Höhe (mm)	mit Frontplatten bestückbar (mm)	ausser (mm)	Nutzmass (mm)	
1	0204 23	1550	1400	460	400	230
1	0204 24	1950	1800	460	400	230
		Befestigungsvorrichtungen				
1	0206 27	DPX-IS 630 vertikal				
1	0206 28	DPX ³ 250 und 630 vertikal				
1	0206 29	DPX ³ 250 und 630 vertikal mit RCD				
		Scharnier-Frontplatten mit Schloss				
1	0204 43	1550	1950	Vorgestanzt für DPX ³ 250 oder 630 mit oder ohne RCD		
1	0204 41			Vorgestanzt für DPX-IS 630		
		Türen				
1	0204 33	Kabelzone 1550mm				
1	0204 34	Kabelzone 1950mm				

VE	Art.	Bausatz IP 43
1	0201 30	Wird einbaufertig geliefert Länge 5,5mm für Verteilerkästen (Breite 660 und 910mm) Verteilerschränke und Kabelzone

Verteilungsgeräte und Frontplatten S. 246–S. 249
 Verdrahtungszubehör S. 192–S. 208