

XL³ 800

Schaltschränke, Leergehäuse, IP55



0204 54



0204 59



0204 74

Abmessungen S. 249

IP55 mit Türe IK08. Metallgehäuse, passend für Geräte bis 630A
 Feuerbeständigkeit gemäss EN 60695-2-1 - 750° C/5 s. Zur Installation in öffentlichen Gebäuden. Kapazität 24 und 36TE/Reihe
 RAL 7035 (Sockel RAL 7004). Horizontale Anreihung. Mit Wetterschutz

VE Art. **Leergehäuse zum individuellen Bestücken**

Werden mit Sockel geliefert – Höhe 100mm Werden ohne Seitenabdeckungen geliefert						
Breite 700mm						
24TE/Reihe						
		Höhe		Breite		Tiefe
		Insgesamt (mm)	mit Frontplatten bestückbar (mm)	ausssen (mm)	Nutzmass (mm)	(mm)
1	0204 53	1595	1400	700	600	225
1	0204 54	1995	1800	700	600	225
Breite 950mm						
Können in Kabelzone integriert werden 36 oder 24TE (integrierte Kabelzone)						
		1595	1400	950	850	225
1	0204 58	1995	1800	950	850	225
Seitenwand						
Satz mit je 2 Seitenwänden						
1	0204 68	Gehäuse Höhe 1595mm				
1	0204 69	Gehäuse Höhe 1995mm				

		Interne Kabelzone	
		Bausatz Interne Kabelzone	
Werden rechts oder links im Innern der Gehäuse einer Breite von 950mm eingebaut			
Einheit bestehend aus folgenden Elementen: Trennwände, Stützpfeiler und Montagezubehör			
Ermöglicht die Erstellung einer Kabelzone einer Nutzbreite von 250mm			
1	0204 28	Gehäuse Höhe 1550mm, Art. 0204 08/58	
1	0204 29	Gehäuse Höhe 1995mm, Art. 0204 09/59	
		Befestigungsvorrichtung	
1	0206 78	DPX ³ 250 und 630 vertikal	
1	0206 79	DPX ³ 250 und 630 vertikal mit RCD	

VE Art. **Türen**

Werden mit Griff und austauschbarem Zylinder-schloss geliefert, separat zu bestellen Abstand Frontplatte/Metalltüre 48mm			
		Für Schaltschrank	
	Metall	Höhe (mm)	Breite (mm)
1	0212 73	1595	700
1	0212 74	1995	700
1	0212 78	1595	950
1	0212 79	1995	950

		Externe Kabelzone				
		Seitliche Kabelzone				
Kann rechts oder links angereicht werden Werden ohne Seitenwände mit Sockel Höhe 100mm geliefert						
		Für Schaltschrank				
		Höhe	Breite			
		Insgesamt (mm)	mit Frontplatten bestückbar (mm)			
		ausssen (mm)	Nutzmass (mm)			
			Tiefe (mm)			
1	0204 73	1595	1400	500	400	225
1	0204 74	1995	1800	500	400	225
		Befestigungsvorrichtung				
1	0206 27	Für DPX – IS 630 vertikal				
1	0206 28	Für DPX ³ 250 und 630 vertikal				
1	0206 29	Für DPX ³ 250 und 630 vertikal mit RCD				
		Scharnier-Frontplatt mit Schloss, vorgestanzt für DPX³ 250 oder 630 mit oder ohne RCD				
1	0204 43	Externe Kabelzone Höhe 1550 oder 1595mm				
1	0204 44	Externe Kabelzone Höhe 1950 oder 1995mm				
		Scharnier-Frontplatte mit Schloss, vorgestanzt für DPX-IS 630				
1	0204 41	Externe Kabelzone Höhe 1550 oder 1595mm				
1	0204 42	Externe Kabelzone Höhe 1950 oder 1995mm				
		Türen				
1	0204 83	Externe Kabelzone, Höhe 1400mm				
1	0204 84	Externe Kabelzone, Höhe 1800mm				

		Zubehör	
1	0205 85	Dichtungssatz IP 55 bei angereihten Verteilern – Länge 2 × 10m	
1	0204 86¹	Anreihersatz	
1	0204 82	Hubösen Satz mit 2 St.	

¹ Gehäuse mit Höhe 1095 und 1295mm, Verwendung von 2 Sätzen – Gehäuse mit Höhe 1595mm, Verwendung von 3 Sätzen – Gehäuse mit Höhe 1995mm, Verwendung von 4 Sätzen