



Einheit, bestehend aus:
 – Gerüstprofil Art. 0205 00
 – Schutzdach Art. 0205 03/06/09
 – Sockel Art. 0205 17/18/19
 – Funktionsprofile Art. 0205 13/16
 – Gerüstprofil zur Verstärkung Art. 0205 20

0205 12

Komponenten zur Bestückung S. 258–S. 264

IP 30 – IK 07
 IP 55 – IK 08 mit Türe und Abdichtungssatz im Fall einer Anreihung
 Bestehend aus einer Einheit «Dach u. Sockel», Strukturstreben, vertikalen Gerüstprofilen, Rück- und Seitenwänden RAL 7035 (Sockel RAL 7004). Höhe aussen 2000 oder 2200mm
 Kapazität 24TE (Schränke einer Breite von 725mm oder 975mm mit interner Kabelzone), 36TE (Schränke einer Breite von 975mm)
 Nutzhöhe für Frontplatten 1800mm (nur 1700mm bei Verwendung des Schwenkrahmens)

VE	Art.		Schränke aus Metall und Kabelzone zur freien Zusammenstellung		
	Höhe (mm)				
	2000	2200			
1	0205 00	0208 50	Gerüstprofile Werden auf dem Sockel befestigt. Zur Installation der Seitenwände und der Rückwand		
1	0205 20	0208 51	Satz mit 4 Profilen Gerüstprofile, verstärkend Werden auf dem Dach des Schrankes befestigt		
			«Kabelrangierzone am Boden» Bestückt mit Kabeleinführungsplatten, zur Aufnahme der Gerüstprofile		
			Tiefe (mm)	extern (mm)	Nutzmass (mm)
1		0205 04	475	725	600
1		0205 05	725	725	600
1		0205 07	475	975	850
1		0205 08	725	975	850
1		0205 06	975	725	600
1		0205 09	975	975	850
			«Kabelrangierzone auf Dach» Bestückt mit Kabeleinführungsplatten, zur Aufnahme der Gerüstprofile		
1		0205 01	475	475	350
1		0205 02	725	475	350
1		0205 03	975	475	350
			Rück- und Seitenwände Schraubbefestigung		
	Höhe (mm)				
	2000	2200			
1	0205 41	0208 57	Breite 475mm		
1	0205 42	0208 58	Breite 725mm		
1	0205 43	0208 59	Breite 975mm		
			Verkleidung		
1	0205 61	0208 31	IP 30 Breite 475mm		
1	0205 62	0208 32	IP 30 Breite 725mm		
1	0205 63	0208 33	IP 30 Breite 975mm		
1	0205 65	0208 47	Abschlussblende IP 55 (bei angereihten Verteilern)		
			Anreihbare Sockel		
	Höhe (mm)		Breite (mm)	Tiefe (mm)	
	100				
1		0205 11	475	475	
1		0205 14	725	475	
1		0205 15	725	725	
1		0205 17	975	475	
1		0205 18	975	725	
1		0205 19	975	975	

VE	Art.		Bestückungen	
	Höhe (mm)			
	2000	2200		
1	0205 12	0208 52	Gerüstprofile Satz mit 2 Gerüstprofilen Ermöglichen die Befestigung der Installationsbestückung (Sockel, Schienen, usw.)	
1	0205 13	0208 53	Vertikale Gerüstprofile, gekürzt, für Schränke mit Tiefe 475mm	
1	0205 16	0208 54	Vertikale Gerüstprofile für Schränke ohne Kabelzone	
1	0205 58	0208 55	Vertikale Gerüstprofile für Schränke mit Kabelzone	
			Tragrahmen für Frontplatten Fest installiert für Schrank Breite 725mm oder 975mm ohne Kabelzone	
1	0205 59	0208 56	Fest installiert für Schrank Breite 975mm mit interner Kabelzone	
1	0205 68		Schwenkbar, für Schränke einer Breite von 725mm	
1	0205 69		Schwenkbar, für Schränke einer Breite von 975mm ohne interne Kabelzone	
1	0205 79		Schwenkbar für Schränke einer Breite von 975mm mit interner Kabelzone	
			Erhöhungen der Gerüstprofile Zum Einbau von DPX ³ auf Befestigungsvorrichtungen oder verstellbaren Sockeln	
1		0207 50		
			Fest installierte Querverstrebung Werden auf den Gerüstprofilen befestigt Die festen Querverstrebungen werden benötigt für die Erstellung einer internen Kabelzone	
1		0205 21	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 350mm	
1		0205 22	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 600mm	
1		0205 23	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 850mm	
			Verstellbare Querverstrebung Werden auf den Gerüstprofilen befestigt Speziell für die Halterungen der Sammelschienen	
1		0205 51	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 350mm	
1		0205 52	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 600mm	
1		0205 53	Satz mit 2 Querverstreb. Länge 850mm	
			Bestückung von Teilerüsten Bausatz mit 4 Winkeln zur Erstellung eines doppelten Teilerüsts für gekürzte Profile Art. 0205 12	
1		0205 30		
			Bestückung von Teilerüsten Werden auf den Gerüstprofilen befestigt Speziell für die Halterungen der Sammelschienen	
1		0205 31	Satz mit 2 fest installierten Querverstrebungen Länge 350mm	
1		0205 32	Satz mit 2 fest installierten Querverstrebungen Länge 600mm	
			Abdeckung mit Scharnier und Schloss	
	Höhe (mm)			
	2000	2200		
1	0205 47	0208 66	Für interne Kabelzone	
1	0205 48	0208 67	Für externe Kabelzone	