



Passend zu Einsatz mit Kamm

Passend zu Einsatz mit Kamm HX<sup>3</sup>  
 Einspeisung: 230VAC-50/60Hz  
 Ermöglicht das Einschalten einer Last für eine bestimmte Dauer  
 Automatischer Schutz gegen Tasterblockierung

VE	Art.	Treppenlichtautomat «Standart»
10	<b>4126 02</b> 533 007 601	Nachschaltbar 3-/4-Leiteranschluss Zeitbereich 0,5–10 Min. Handschalter zum Umschalten auf Dauerlicht, 1 Schliesser 16 A–250 VAC 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkom-pensiert 1000 VA parallelkompensiert max. 100 µF 1000 W Energiesparlampen Besonders angepasst an Energiespar-lampen

Anzahl TE  
1

VE	Art.	Treppenlichtautomat «Multi»
10	<b>0047 04</b>	230 V, 50/60 Hz Mit separatem Steuerspannungseingang 8–230 V AC/DC 7 multifunktionale Einstellungen möglich TLZ, Standard TLZ mit Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2 TLZ mit Langzeitfunktion 1 Std. TLZ mit Vorwarn- und Langzeitfunktion 1 Std. abschaltbarer Zeitschalter abschaltbarer Zeitschalter mit Vorwarn-funktion elektronisches Relais mit Nulldurchgangsschaltung automatische 3-/4-Leiteranschluss-ken-nung, Zeitbereich 0,5–12 min. 1 Schliesser 16 A, 250 VAC, 2000 W Glühlampenlast/Halogenlampen 230 V, 2000 W NV-Halogenlampen EVG, 1000 VA Leuchtstofflampen, reihenkom-pensiert 1000 VA parallelkompensiert max. 100 µF 1000 W Energiesparlampen

Anzahl TE  
1

### ■ Treppenlichtautomat «Multi»

#### 3-Leiter

8 - 230 V ~ und =

#### 4-Leiter

8 - 230 V ~ und =

#### Funktion mit Gegensprechanlage

8 - 230 V ~ und =

#### Vorwarnfunktion

Beim Leuchtstofflampen und Energiesparlampen wird die Unterbrechungszeit (ca. 0,3 s) durch den Neustart der Lampen verlängert