

XL³ 800

armoires de distribution, IP 55, à équiper



0204 54



0204 59



0204 74

Cotes d'encombrement p. 249

IP 55 avec porte IK 08. Enveloppes métal. Peuvent recevoir les appareils jusqu'à 630A
Tenue au feu selon IEC 60695-2-1-750 °C / 5 s. Pour installation dans les ERP. Capacité 24 et 36 modules par rangée
RAL 7035 (socle RAL 7004). Jumelage horizontal. Pour extérieur industriel et urbain sous abri

Emb.	Réf.	Armoires à équiper																									
		Livrées avec socle, hauteur 100mm Livrées sans flancs latéraux																									
		Largeur 700mm 24 modules par rangée																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Haut.</th> <th rowspan="2">extérieure (mm)</th> <th rowspan="2">Larg. utile (mm)</th> <th rowspan="2">Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0204 53</td> <td>1595</td> <td>1400</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0204 54</td> <td>1995</td> <td>1800</td> <td>700</td> <td>600</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>					Haut.		extérieure (mm)	Larg. utile (mm)	Prof. (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)	1	0204 53	1595	1400	700	600	225	1	0204 54	1995	1800	700	600	225
Haut.		extérieure (mm)	Larg. utile (mm)	Prof. (mm)																							
totale (mm)	plastronnable (mm)																										
1	0204 53	1595	1400	700	600	225																					
1	0204 54	1995	1800	700	600	225																					
		Largeur 950mm Peuvent intégrer une gaine à câbles 36 ou 24 modules (si gaine à câbles intégrée)																									
1	0204 58	1595	1400	950	850	225																					
1	0204 59	1995	1800	950	850	225																					
		Flancs latéraux Jeu de 2 flancs																									
1	0204 68	Pour armoire hauteur 1595mm																									
1	0204 69	Pour armoire hauteur 1995mm																									

Emb.	Réf.	Gaines à câbles internes				
		Kit gaine à câbles interne Se monte à droite ou à gauche à l'intérieur des armoires de largeur 950mm Ensemble comprenant: cloison, montant et accessoires de montage Permet de réaliser une gaine à câbles de largeur utile 250mm				
1	0204 28	Pour armoire hauteur 1550mm, réf. 0204 08/58				
1	0204 29	Pour armoire hauteur 1950mm, réf. 0204 09/59				
		Dispositifs de fixation				
1	0206 78	Pour DPX 250 et 630 vertical				
1	0206 79	Pour DPX 250 et 630 vertical avec différentiel				

Emb.	Réf.	Portes																									
		Livrées avec poignées à barillets interchangeable, à commander séparément Distance plastron/porte métal 48mm																									
		Pour coffret																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Métal</th> <th rowspan="2">Haut. (mm)</th> <th rowspan="2">Larg. (mm)</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0212 73</td> <td>1595</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0212 74</td> <td>1995</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0212 78</td> <td>1595</td> <td>950</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0212 79</td> <td>1995</td> <td>950</td> </tr> </tbody> </table>				Métal		Haut. (mm)	Larg. (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)	1	0212 73	1595	700	1	0212 74	1995	700	1	0212 78	1595	950	1	0212 79	1995	950
Métal		Haut. (mm)	Larg. (mm)																								
totale (mm)	plastronnable (mm)																										
1	0212 73	1595	700																								
1	0212 74	1995	700																								
1	0212 78	1595	950																								
1	0212 79	1995	950																								

Emb.	Réf.	Gaines à câbles externes																									
		Gaines latérales S'associent à droite ou à gauche Livrées sans flancs latéraux avec un socle hauteur 100mm																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Haut.</th> <th rowspan="2">extérieure (mm)</th> <th rowspan="2">Larg. utile (mm)</th> <th rowspan="2">Prof. (mm)</th> </tr> <tr> <th>totale (mm)</th> <th>plastronnable (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0204 73</td> <td>1595</td> <td>1400</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>225</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0204 74</td> <td>1995</td> <td>1800</td> <td>500</td> <td>400</td> <td>225</td> </tr> </tbody> </table>					Haut.		extérieure (mm)	Larg. utile (mm)	Prof. (mm)	totale (mm)	plastronnable (mm)	1	0204 73	1595	1400	500	400	225	1	0204 74	1995	1800	500	400	225
Haut.		extérieure (mm)	Larg. utile (mm)	Prof. (mm)																							
totale (mm)	plastronnable (mm)																										
1	0204 73	1595	1400	500	400	225																					
1	0204 74	1995	1800	500	400	225																					
		Dispositifs de fixation																									
1	0206 27	Pour DPX-IS 630 vertical																									
1	0206 28	Pour DPX 250 et 630 vertical																									
1	0206 29	Pour DPX 250 et 630 vertical avec différentiel																									
		Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX 250 ou 630 avec ou sans différentiel																									
1	0204 43	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595mm																									
1	0204 44	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995mm																									
		Plastrons à charnières et serrures prédécoupés pour DPX-IS 630																									
1	0204 41	Pour gaine à câbles externe hauteur 1550 ou 1595mm																									
1	0204 42	Pour gaine à câbles externe hauteur 1950 ou 1995mm																									
		Portes																									
1	0204 83	Pour gaine à câbles externe hauteur 1400mm																									
1	0204 84	Pour gaine à câbles externe hauteur 1800mm																									

Emb.	Réf.	Accessoires				
1	0205 85	Kit d'étanchéité IP 55 en cas de jumelage – longueur 2 × 10m				
1	0204 86¹	Kit de jumelage				
1	0204 82	Jeu de 2 anneaux de levage				

¹ Enveloppes hauteur 1095 et 1295mm, utiliser 2 kits – Enveloppes hauteur 1595mm, utiliser 3 kits – Enveloppes hauteur 1995mm, utiliser 4 kits