

# XL<sup>3</sup> 6300 armoires de distribution

## armoires composables et équipements



0211 40



0211 39

IP 30 - IK 07

Constituées par la combinaison d'un ensemble «toit-base», montants de structure, montants fonctionnels, panneaux arrière et latéraux RAL 7035 (socle RAL 7004).

Hauteur extérieure 2200mm (hauteur utile plastronable 2000mm)

Largeur extérieure 1425mm (largeur utile 1300mm)

Reçoivent les DMX<sup>3</sup> 6300

Peuvent se jumeler avec les armoires XL<sup>3</sup> 4000

Emb.	Réf.	Armoires composables métal		
		<b>«Toit-base» pour armoire</b>		
		Equipés de plaques passe-câbles Reçoivent les montants de structure		
		Prof. (mm)	Larg. extérieure (mm)	Larg. utile (mm)
1	<b>0211 33</b>	475	1425	1300
1	<b>0211 34</b>	725	1425	1300
1	<b>0211 35</b>	975	1425	1300
		<b>Montants de structure</b>		
		Se fixent sur l'ensemble «toit-base» Reçoivent les panneaux latéraux et arrière Jeu de 4 montants		
1	<b>0211 36</b>			
		<b>Panneau arrière</b>		
		Fixation par vis Largeur 1300mm		
1	<b>0211 41</b>			
		<b>Panneaux latéraux</b>		
		Fixation par vis		
1	<b>0208 57</b>	Largeur 475mm		
1	<b>0208 58</b>	Largeur 725mm		
1	<b>0208 59</b>	Largeur 975mm		
		<b>Habillage IP30</b>		
1	<b>0211 48</b>	largeur 1300mm		
		<b>Socles juxtaposables</b>		
	Haut. ext. (mm) 100	Larg. (mm)	Prof. (mm)	
1	<b>0211 30</b>	1425	475	
1	<b>0211 31</b>	1425	725	
1	<b>0211 32</b>	1425	975	

Emb.	Réf.	Equipements	
		<b>Montants fonctionnels</b>	
		Permettent la fixation des équipements de montage (platines, rails...) Jeu de 2 montants fonctionnels	
1	<b>0211 37</b>		
		<b>Cadre support plastrons</b>	
		cadre fixe	
1	<b>0208 55</b>		
		<b>Dispositifs de fixation pour DMX<sup>3</sup> 6300</b>	
1	<b>0211 38</b>	Pour 1 DMX <sup>3</sup> version fixe 3P/4P	
1	<b>0211 40</b>	Pour 1 DMX <sup>3</sup> version débrochable 3P/4P	
		<b>Rails</b>	
		Permettent le montage des appareils modulaires Largeur 36 modules	
1	<b>0211 42</b>		
		<b>Plastrons métal</b>	
		Plastron à charnières et serrure pour DMX <sup>3</sup> 6300 version fixe et débrochable hauteur 600 mm	
1	<b>0211 39</b>		
		Plastron à vis pour appareils modulaires Hauteur 200 mm	
1	<b>0211 43</b>		
		Plastron plein à vis hauteur 200 mm	
1	<b>0211 44</b>		
		Plastron plein à vis hauteur 400 mm	
1	<b>0211 45</b>		
		<b>Equipements pour montage</b>	
		<b>Jumelage</b>	
		Visserie pour jumelage de structure	
1	<b>0205 86</b>		
1	<b>0205 88</b>	Jeu de 2 plaques de renforcement en L	
1	<b>0205 89</b>	Jeu de 2 plaques de renforcement plate	
		<b>Anneaux de levage</b>	
		Jeu de 4 anneaux de levage Charge maximum 480kg par anneau	
1	<b>0205 82</b>		
		<b>Supports jeu de barres 6300A</b>	
		Supports isolants 4P renforcés Maintiennent les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200 x 10 par pôle	
1	<b>0373 12</b>	Support fixe	
1	<b>0373 13</b>	Support volant	
		Se monte en complément des supports fixes réf. 0373 12 pour respecter les écartements (en fonction de l'IpK)	