

# MyHOME® Hausautomation - BUS

## Automation - Sensoren



HC4657M3



HS4657M3



573904



573905



5739 01



3529

VE	Art.	Glas-Touchsensor Axolute
1	<b>HD4657M3</b> 964 500 040	<p>6 Tasten – 3-modulig Sensor zur Bedienung von Aktoren der Automation (z. B. Lampen und Rollläden), Hi-Fi Stereo- Beschallungssystem, Szenarien, Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z.B. Tür öffnen), Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“, berührungssensitive Oberfläche mit blauen LEDs und variabler Helligkeitseinstellung</p> <p><b>Ausführung Axolute 6-fach</b> 3 Module 6 Kanäle (z.B. 6x Ein-Aus, 6x AUF und AB-Funktionen) Zu komplettieren mit: 1 Montageplatte 3 Module Art.H4704 1 Unterputzdose 3 Module Art. 503E oder Art.PB503</p> <p>○ White ○ Whiche ● Nighter</p> <p><b>Ausführung Axolute 8-fach</b> 4 Module 8 Kanäle (z.B. 8x Ein-Aus, 8x AUF und AB-Funktionen) Zu komplettieren mit: 1 Montageplatte 4 Module Art.H4704 1 Unterputzdose 4 Module Art. 504E oder Art.PB504</p> <p>○ White ○ Whiche ● Nighter</p> <p><b>Glas-Touchsensor 4-fach</b> Szenarietaster 4-fach zum Abrufen von 4 Szenen, die im Szenarienmodul Art. F420 gespeichert sind. Zum Ansteuern der «MyHOME®»-Schalt- bzw. Dimmaktoren, Rollladenaktoren, Hi-Fi Stereo-Beschallungssystem und Grundfunktionen von Türsprechanlagen (z. B. Tür öffnen). Einfaches Einlernen von beliebigen Zuordnungen durch „Selbstlernmodus“ 2 Module Zu komplettieren mit: - 1 Montageplatte 4 Module Art.576003 - 1 Unterputzdose 4 Module Art. 080151 oder Art.PB502</p> <p><b>Ausführung Arteor</b> ○ Weiss ● Schwarz</p>
1	<b>HC4657M3</b> 964 500 000	
1	<b>HS4657M3</b> 964 500 010	
1	<b>HD4657M4</b> 964 500 050	<p>○ White ○ Whiche ● Nighter</p>
1	<b>HC4657M4</b> 964 500 100	
1	<b>HS4657M4</b> 964 500 200	
1	<b>5739 04</b>	<p>○ Weiss ● Schwarz</p>
1	<b>5739 05</b>	

Montageplatten und Unterputzdosen Axolute  
S. 216-219  
Montageplatten und Rahmenplatten Arteor  
S.232-235

VE	Art.	Tasterschnittstelle
1	<b>3477</b> 305 018 901	<p>Tasterschnittstelle 2-fach Einbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien Kontakten an das BUS-System, 2 Eingänge (z.B. 2x Ein-Aus, 1 x AUF und AB-Funktion) Maximaler Abstand zwischen der Schnittstelle und Taster 50 m</p> <p>Einsetzbar in Schalterdose hinter einem konventionellen Schalter/Taster Masse: 41 × 41 × 19 mm Breite: 2 TE</p>
1	<b>F428</b> 405 830 021	
1	<b>F425</b> 405 990 001	<p><b>Memorymodul</b> Memorymodul zum Wiederherstellen des ursprünglichen Schaltzustandes oder eines definierten. Zustandes nach einem Netzausfall. 2 TE DIN</p>
1	<b>HD4654</b> 305 409 001	<p><b>Infrarotempfänger</b> Infrarot-Empfänger für Fernbedienung, Art. 3529, zum Abrufen von max. 16 frei wählbaren Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenarien Beschallung, Türöffner, etc.) der «MyHOME®»-Gebäudeautomation 2 Module</p> <p><b>Ausführung Axolute</b> ○ White ● Alu ● Anthrazit</p> <p><b>Ausführung Arteor</b> ○ Weiss ● Magnesium</p>
1	<b>HC4654</b> 305 409 831	
1	<b>HS4654</b> 305 409 041	
1	<b>5739 00</b> 304 130 001	<p><b>Infrarot-Fernbedienung</b> IR-Fernbedienung 16-Kanal, Stromversorgung über 2× 1,5 V AAA Batterie/Alkaline hat eine Jack-Ausgang zum Anschluss von einen externen Funktionsschaltern für Personen mit eingeschränkter Feinmotorik</p>
1	<b>5739 01</b> 304 130 841	
1	<b>3529</b> 204 190 001	<p><b>Funkempfänger-Interface</b> BUS-Funkempfänger zum Umsetzen von Funk- in BUS-Signale, Fernbedienung Art. 3527 (6 Kanäle) und 3528 (4 Kanäle) 2 Module</p> <p><b>Ausführung Axolute</b> ○ White ● Alu ● Anthrazit</p>
1	<b>HD4575</b> 305 963 001	<p><b>Funkfernbedienung</b> Handfernbedienung mit 6 frei zuordenbaren Kanälen Mini-Funkfernbedienung mit 4 frei zuordenbaren Kanälen</p>
1	<b>HC4575</b>	
1	<b>HS4575</b>	
1	<b>3527</b> 204 016 101	<p><b>3528</b> 204 140 001</p>
1	<b>3528</b> 204 140 001	