

MyHOME® Hausautomation - BUS

Kabel



L4669
L4669/500



L4669S



336904

VE	Art.	Bus-Kabel für Automation und Temperatur-Management
1	L4669 101 350 129	Bus-Kabel MyHOME mit 2 flexiblen, isolierten und verdrehten Adern 2x 0,35 mm ² Für Automation (Licht, Rollläden), Temperatur-Management und Energie-Management. Isolierung 450/750 V Ungeschirmt Entsprechend CEI 20-13 und CEI 20-14 Isolationsspannung 300/500 V, entsprechend CEI 46-5 und CEI 20-20 ● Grau Rolle mit 100 m
1	L4669/500 101 350 139	Rolle mit 500 m
1	L4669KM1 101 350 149	Kabel-Spule 1000 m Aussenmasse 50 cm Höhe: 32 cm Zentral- Bohrung 16 cm Spulen- Gewicht: 48 Kg

VE	Art.	Bus-Kabel für Alarmsystem
1	L4669S 101 350 229	Doppelader SCS aus 2 flexiblen, isolierten und verdrehten Leitern mit Mantel, für Einbruchmeldesysteme – Isolierung 300/500 V – entsprechend der Normen CEI 46-5 und CEI 20-20 Rolle mit 100 m ● Farbe Rot
1	336904 101 282 009	Bus-Kabel für Video-Sprechanlagen und Beschallungssystem Bus-Kabel MyHOME mit 2 flexiblen, isolierten und verdrehten Adern 2x 0,5 mm ² Für Video-Sprechanlagen und Beschallungssystem. Kann auch für Automation (Licht, Rollläden), Temperatur-Management und Energie-Management verwendet werden Isolierung 450/750 V Ungeschirmt Entsprechend CEI 20-13 und CEI 20-14 Rolle mit 200 m ○ Weiss