



0770 26UP61 5722 02-2UP61

Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse p. 86

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I, 92×92 mm, Frontplatte 45×45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84×79 mm

VE

Storeschalter 250 V

1		Storeschalter 6 AX 250 V – 2 Module	2 × AV/1L	0770 26UP61 546 712 001	0770 26AP61 236 712 001	0770 26 546 719 001	0770 26M 546 719 841	5717 57 376 111 031
---	--	--	-----------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

1		Storeschalter 10 A 250 V – 1 Modul	2 × AV/1L			5722 02 546 739 001	5727 02 546 739 841	5717 57 376 111 031
---	--	---	-----------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

1		Doppel- Storeschalter 10 A 250 V – 2 Module	2 × 2 × AV/1L	5722 02-2UP61 546 823 001	5722 02-2AP61 236 823 001	5722 02-2 546 749 001	5722 02-2M 546 749 841	5717 57 376 111 031
---	--	--	---------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

Storentaster 250 V

1		Storentaster 6 A 250 V – 2 Module	2 × A/1L	0770 25UP61 546 812 001	0770 25AP61 236 812 001	0770 25 546 819 001	0770 25M 546 819 841	5717 57 376 111 031
---	--	--	----------	----------------------------	----------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

1		Storentaster 6 A 250 V – 1 Modul	2 × A/1L			5722 01 546 839 001	5727 01 546 839 841	5717 57 376 111 031
---	--	---	----------	--	--	------------------------	------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

1		Doppel-Storentaster 6 A 250 V – 2 Module	2 × 2 × A/1L	5722 01-2UP61 546 822 001	5722 01-2 AP61 236 822 001	5722 01-2 546 829 001	5722 01-2M 546 829 841	5717 57 376 111 031
---	--	---	--------------	------------------------------	-------------------------------	--------------------------	---------------------------	------------------------

Schaltleistung maximal 500W
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²

Storen-Mehrfach-Steuerrelais

1		Trennrelais EB						7757 49 305 529 091
---	--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------------

Für den Einbau in UP-Einlasskasten
Bei paralleler Ansteuerung mehrerer Storen-Antriebe mit zentralem Steuergerät muss jeder Motor über separate Relaiskontakte gesteuert werden
Das Storenrelais wird eingangsseitig vom zentralen Steuergerät angesteuert
Die Eingänge der Relais können parallel geschaltet werden
Die Ausgangskontakte des Storenrelais steuern jeweils nur einen Storenmotor
Gehäuse Kunststoff weiss, 49×47×26 mm
Schaltleistung: 2 × 750VA, Leistungsaufnahme: ≤ 1 W
Steuerleitung: < 50 m, Steckklemmen < 2,5 mm²

	UP Apparat für UP-Montage		AP Apparat für AP-Montage		BF Einsatz kombinierbar		BF Einsatz kombinierbar		M Montageplatte		R Rahmenplatte
	Gr. I		Gr. I		Einbau		Einbau		Gr. I		Gr. I
	Weiss		Weiss		Weiss		Magnesium		Metall		Weiss 5717 01 375 110 001
											Pearl Alu 5717 11 375 110 931
											Graphite 5717 21 375 110 141
											Casual 5717 31 375 110 351
											Mirror White 5717 34 375 110 401
											Mirror Black 5717 37 375 110 451
											Stainless Steel 5717 40 375 110 801
											Woven Metal 5717 43 375 110 811

