

Programm Arteor™

Abzweigdose, Kabelausgang, Blindabdeckung



0775 51UP61 0775 50UP61

Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm

VE

Abzweigdose 20 A, 250 V



Abzweigdose – 2 Module

Mit Schraubklemmen 3 × 2.5 mm² für Draht oder Litze

Kabelausgang



Kabelausgang ohne Zugentlastung – 1 Modul

Maximaler Durchmesser 8 mm



Kabelausgang 10A mit Zugentlastung – 2 Module

Schräger Abgang, Klemmenblock 4 × 1,5 mm² mit Steckklemmen
Doppelreihige Anordnung der Klemmen für einfachen Anschluss



Kabelausgang 20A mit Zugentlastung – 2 Module

Schräger Abgang, Durchmesser 4-12 mm, ohne Klemmen

Blindabdeckung



Blindabdeckung – 1 Modul



Obturator – 2 Module

| | UP Apparat für UP-Montage Gr. I Weiss | AP Apparat für AP-Montage Gr. I Weiss | BF Einsatz kombinierbar Einbau Weiss | BF Einsatz kombinierbar Einbau Magnesium | M Montage- platte Gr. I Metall | R Rahmen- platte Gr. I |
|--|---|---|--|--|--|---|
| Abzweigdose – 2 Module | 0775 53UP61 145 746 001 | 0775 53AP61 140 746 001 | 0775 53 145 756 001 | | 5717 57 376 111 031 | Weiss 5717 01 375 110 001 |
| Kabelausgang ohne Zugentlastung – 1 Modul | | | 0775 52 145 768 001 | 0775 52M 145 768 841 | 5717 57 376 111 031 | Pearl Alu 5717 11 375 110 931 |
| Kabelausgang 10A mit Zugentlastung – 2 Module | 0775 51UP61 145 747 001 | 0775 51AP61 140 747 001 | 0775 51 145 757 001 | 0775 51M 145 750 841 | 5717 57 376 111 031 | Graphite 5717 21 375 110 141 |
| Kabelausgang 20A mit Zugentlastung – 2 Module | 0775 50UP61 145 748 001 | 0775 50AP61 140 748 001 | 0775 50 145 758 001 | 0775 50M 145 751 841 | 5717 57 376 111 031 | Casual 5717 31 375 110 351 |
| Blindabdeckung – 1 Modul | | | 0770 70 378 415 001 | 5728 41 378 415 841 | 5717 57 376 111 031 | Mirror White 5717 34 375 110 401 |
| Obturator – 2 Module | 0770 71UP61 378 406 001 | 0770 71AP61 378 206 001 | 0770 71 378 405 001 | 5728 42 378 405 841 | 5717 57 376 111 031 | Mirror Black 5717 37 375 110 451 |
| | | | | | | Stainless Steel 5717 40 375 110 801 |
| | | | | | | Woven Metal 5717 43 375 110 811 |



Programm Plexo™

Entdecken Sie echte, effiziente und sichere Produkte um die Bedürfnisse des täglichen Lebens in allen Konfigurationen zu beantworten

DIE VORTEILE DES SORTIMENTS:

- Einfache, schnelle und sichere Montage
- Erhöhte Schutzart durch IP55
- Modulargeräte für individuelle Zusammensetzung von Gerätefunktionen
- Höhere Funktionalität durch Integration von erweiterten Komfortfunktionen wie Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Zeitschalter



Einbaubar in AP-Plexo³ Verteiler

+ MEHR INFORMATIONEN



Plexo Artic S. 368



Einsätze Programm Plexo, S. 372