

Programm Mosaic™

Dimmer, Regler, Storenschalter und Taster



Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**, Mauereinlassdosen **S. 362**

VE.	Art.	Tastdimmer 230 VAC, 50 Hz
1	0784 01 548 789 001	<p>Universal-Tastdimmer 400W (2 Leiter)</p> <p>Für das Schalten von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren <p>Funktion EIN/AUS/DIMMEN, mit Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster (S. 342) Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>
1	0784 05 548 809 001	<p>Phasenanschnitt-Tastdimmer 600 W (2 Leiter)</p> <p>Für das Schalten von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 600 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 600 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren <p>Funktion EIN/AUS/DIMMEN, mit Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster (S. 342) Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>
1	0784 07 548 820 001	<p>Ecodimmer universal 400 W (2 Leiter)</p> <p>Universaldimmer für das Schalten von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 400 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 400 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 75 W dimmbare Sparlampen, LED <p>Funktion EIN/AUS/DIMMEN, mit Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster (S. 342) Voreingestellte Werte, Nachtlichtmodus und Niveau-Speicherung möglich Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>
1	0784 06 548 819 001	<p>Universal-Tastdimmer 300W (3 Leiter)</p> <p>Für das Schalten von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 300 W Glüh- und 230 V Halogenlampen - 300 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren - 160 VA dimmbare Sparlampen, LED <p>Funktion EIN/AUS/DIMMEN, Speichert den zuletzt eingestellten Lichtwert Dimmer muss für die angeschlossene Last eingestellt werden, kein Nebenstellenbetrieb möglich Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>

VE	Art.	Regler für EVG 1 - 10 V
1	0784 04 548 829 001	<p>Funktion EIN/AUS/DIMMEN für Leuchtstofflampen Ø26 mm Zum Schalten und Regeln von EVG mit Steuereingang 1-10 VDC Steuerstrom max. 40 mA DC, Schaltleistung max. 600 VA Mit Nebenstelleneingang für den Anschluss konventioneller, unbeleuchteter Taster (S. 342) Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>
1	0784 10 548 839 001	<p>Lichtsteuergerät für Leistungsdimmer</p> <p>Ermöglicht im Nebenstellenbetrieb das Ansteuern des modularen Ferndimmers Art. 0036 60/71 Anschluss über Busleitung in Verbindung mit Bus-Netzgerät Art. 0036 80 (S. 466) Mit Schraubklemmen, 2 Module</p> <p> Weiss</p>
10	0770 26 546 719 001	<p>Storenschalter</p> <p>Für direktes Schalten von Storen- motoren bis 500 W 3 Funktionstasten Auf/Stop/Ab</p> <p> Weiss</p>
10	0770 25 546 819 001	<p>Storentaster</p> <p>Direktanschluss oder als Befehlsgerät an zentrale Steuerungen 3 Funktionstasten max. 500 W</p> <p> Weiss</p>