

Programm Mosaic™

Audio- und Video-Anschlussdosen



Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**, Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Anschlussdose Audio und Video
1	0787 71 965 618 001	Anschlussdose DVI-I, 2 Module Zur Bildübertragung von analogen oder digitalen Videosignalen zwischen einem Computer und kompatiblen Anzeigegeräten (wie Plasma- oder LCD-Bildschirm, Beamer, usw.) ○ Weiss
1	0787 69 965 616 001	Anschlussdose YUV, 1 Modul Zur Übertragung von hochauflösenden analogen Videosignalen von einem DVD, PC-Monitor, Plasma-Bildschirm, usw. ○ Weiss
1	0787 58 965 610 001	Anschlussdose BNC 75Ω female, 1 Modul Ermöglicht die Verbindung von Geräten der Peripherie (DVD, Kamera) mit einer Datenquelle ○ Weiss
1	0787 63 965 612 001	Anschlussdose S-Video, 1 Modul Ermöglicht die YC-Video-Verbindung von Geräten der Peripherie (DVD, Kamera, Visio Konferenz, usw.) ○ Weiss
1	0787 55 958 200 001	Anschlussdose XLR 3-polig Zur digitalen Verbinden/Übertragen von Audio-signalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult ...) Empfehlung für Mikrofonkabel: 1 Audio Paar 0,22 mm ² geschirmt Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm ² (bis 2,5 mm ²) Maximale Kabellänge: 50 m (Empfohlen bei Audio-Verstärkern) Fabrikat Neutrik female, 2 Module ○ Weiss
1	0787 56 958 201 001	Fabrikat Neutrik male, 2 Module ○ Weiss
1	0787 60 958 210 001	Anschlussdose Speakon 4-polig Ermöglicht den Anschluss von Lautsprechern Empfehlungen Kabel: 1 Paar 2,5 mm ² Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen) Fabrikat Speakon, 2 Module ○ Weiss

VE	Art.	Potentiometer 100 V
1	0787 75 958 230 001	Ermöglicht das Regeln der Leistung an einer Beschallungsleitung (100 V Linie) Potentiometer 12 W, 2 module ○ Weiss
1	0787 76 958 231 001	Potentiometer 25 W, 2 Module ○ Weiss
10	0787 65 965 630 001	Steckdosen D-Sub Schraubanschluss 9 polig, 2 Module Steckverbinder zur Verbindung von Schnittstellen Typ RS 232 ○ Weiss
10	0787 67 965 631 001	Lötanschluss 9 polig, 2 Module Steckverbinder zur Verbindung von Schnittstellen Typ RS 232 ○ Weiss
10	0787 66 965 635 001	Lötanschluss 15 polig, 2 Module Steckverbinder zur Verbindung von Schnittstellen Typ X21 ○ Weiss
10	0787 61 965 620 001	Steckdosen USB und IEEE 1394 Zur Verbindung/Anschluss elektronischer Geräte wie Drucker, Scanner, externe Festplatten Kabelanschluss schraubbar 1 mm ² USB female, 1 Modul Maximale Kabellänge 5 m Empfohlenes Kabel USB A ○ Weiss
10	0787 62 965 622 001	IEEE 1394 female, 1 Modul Serielle Schnittstelle bekannt auch als Fire Wire oder i-Link für den schnellen Datenaustausch mit grossen Volumen wie Fotos, Videos Maximale Kabellänge 5 m Empfohlenes Kabel IEEE 4 Pin ○ Weiss