



0707 11AP



0707 21-23AP



0707 33UP



0707 21-23UP

NAP Komplettergeräte mit 2 Kabeleinführungen (80 x 84 x 53 mm)
 NUP Komplettergeräte mit schweizer Montageplatte (86 x 86 x 28 mm). Apparate mit Steckklemmen

VE	Art.	AP Wippschalter 10 AX, 250 V	VE	Art.	UP Wippschalter 10 AX, 250 V		
1	0707 11AP 240 131 401	IP 55, IK 07, antibakteriell Wechselschalter ○ Weiss Artic	3/1L	1	0707 11UP 360 319 401	IP 55, IK 07, antibakteriell Wechselschalter ○ Weiss Artic	3/1L
1	0707 30AP 262 250 401	IP 55, IK 07, antibakteriell Schliesser ○ Weiss Artic	A/1L	1	0707 30UP 366 128 301	IP 55, IK 07, antibakteriell Schliesser ○ Weiss Artic	A/1L
1	0707 32AP 262 450 401	Schliesser orientierung ○ Weiss Artic geliefert mit Leuchtaggregat 230 V	AL/1L	1	0707 32UP 366 028 301	Schliesser Orientierung ○ Weiss Artic geliefert mit Leuchtaggregat 230 V	AL/1L
1	0707 21-13AP 623 019 301	IP 55, IK 07, antibakteriell Typ T13, 10 A ○ Weiss Artic Mit Steckklemmen	T13	1	0707 33UP 262 851 301	IP 55, IK 07, antibakteriell Schliesser mit Bezeichnungsschild ○ Weiss Artic Geliefert mit 12 V Leuchtaggregat Für 230 V Betrieb Glimmlampe tauschen (S. 376)	AL/1L
1	0707 21-23AP 623 619 301	Type T23, 16 A ○ Weiss Artic Mit Steckklemmen	T23	1	0707 21-13UP 643 019 301	UP Steckdosen 10/16 A, 250 V, 1 LNPE Mit Klappdeckel IP 55, IK 07, antibakteriell Type T13, 10 A ○ Weiss Artic Mit Steckklemmen	T13
				1	0707 21-23UP 643 619 301	Type T23, 16 A ○ Weiss Artic Mit Steckklemmen	T23