

Programm Plexo™ IP 55

Schaltgeräte



Kombinationseinsätze für den Einbau in NAP Gehäuse oder NUP Montagerahmen (S. 377), mit Steckklemmen
 Beleuchtete Funktionen sind vorbestückt mit 230 V Leuchttaggregaten (S. 376)

VE	Art.	Wippschalter 10 AX, 250 V	VE	Art.	Wippschalter 10 AX, 250 V
		IP 55, IK 07			
10	0696 11 240 131 201	Wechselschalter 3/1L ○ Weiss	5	0695 31 240 202 231	Ausschalter 2-polig Orientierung LS 0/2L ○ Grau
10	0695 11 240 131 231	○ Grau	5	0695 32 240 302 231	Ausschalter 2-polig Kontroll KS 0/2L ○ Grau
5	0696 13 240 231 201	Wechselschalter beleuchtet LS 3/1L ○ Weiss			
5	0695 13 240 231 231	○ Grau			
5	0696 12 240 331 201	Wechselschalter Kontroll (mit LN) KS 3/1L L- und N-Leiter pro Apparat erforderlich Parallelbetrieb von 2 Kontrollschaltern möglich ○ Weiss	1	0695 00 545 301 231	Automatikschalter 250 V 50 Hz IP 55, IK 07 Passiv Infrarot Bewegungsmelder Zeitzyklus beginnt mit jeder Detektion neu 2 Leiter (ohne Neutraleiter) Montage anstelle eines mechanischen Schalters, keine Verdrahtungsänderung notwendig Für das Schalten von: Glüh- und 230 V Halogenlampen: 60 ... 300 W Reichweite: 15 m Zeitbereich: 6 s ... 6 Min. Erfassungsbereich: 130° Helligkeitsschwellwert: 3 ... 1000 Lux ○ Grau/weiss
10	0695 12 240 331 231	○ Grau			
1	0696 15 240 431 201	Wechselschalter Kontroll (ohne N) KS 3/1L 6 AX, 60 W mini, 1500 W maxi ○ Weiss	1	0695 01 545 305 231	2 Leiter mit Handschalter (ohne Neutraleiter) Montage anstelle eines mechanischen Schalters, keine Verdrahtungsänderung notwendig, mit Handschalter für EIN/AUS oder Automatikbetrieb, für das Schalten von Glüh- und 230 V Halogenlampen: 40 ... 400 W Zeitbereich: 1 s ... 16 Min. Reichweite einstellbar: 10 m Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 3 ... 1000 Lux ○ Grau/weiss
5	0695 15 240 431 231	○ Grau			
5	0696 14 240 531 201	Wechselschalter Kontroll KS 3/1L Betrieb von 1 Kontrollschalter möglich ○ Weiss	1	0695 02 535 301 001	3 Leiter (mit Neutraleiter) Für das Schalten von 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen 500 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren. 500 VA Leuchtstofflampen Zeitbereich: 1 s ... 16 Min. Reichweite einstellbar: 10 m Erfassungsbereich: 180° Helligkeitsschwellwert: 3 ... 1000 Lux ○ Grau/weiss
10	0695 14 240 531 231	○ Grau			
5	0696 19 240 235 201	Wechselschalter Orientierung und Taster Orientierung LS 3+ARL/1L ○ Weiss			
5	0695 19 240 235 231	○ Grau			
5	0696 25 240 111 201	Doppel-Wechselschalter 3+3/1L ○ Weiss			
10	0695 25 240 111 231	○ Grau			
5	0696 26 240 211 201	Doppel-Wechselschalter Orientierung LS 3+3/1L ○ Weiss			
5	0695 26 240 211 231	○ Grau			
5	0695 21 240 160 231	Kreuzschalter 6/1L ○ Grau			
5	0696 27 240 102 201	Ausschalter 2-polig 0/2L ○ Weiss			
10	0695 30 240 102 231	○ Grau			