

Plexo³

Kleinverteiler IP 65 – IK 09



0019 04 0019 22 4140 37

Selbstverlöschend: Glühdrahtprüfung 750° - konform mit der Verordnung über öffentliche Gebäude und Hochhäuser gemäss EN 60 695-2-1 1 Dichte Verteilerkästen – IP 65 – IK 09 – Klasse II – beidseitig anschlagbare Türe, Verteiler umdrehbar
Schiene mit 2 Positionen für Einbaugeräte oder Monoblockgehäuse
Achsabstand zwischen Schienen 150mm
Lochblech für den Aufbau konventioneller Apparate (z.B. Netzgeräte...)
Schlosszylindereinbau im Türgriff möglich, Abdeckhaube und Frontabdeckung plombierbar, Bestückt mit werkzeuglosen Kabeleinführungen, Material: Schlagverstärktes Polysterol
Geliefert mit Klemmensteg IP2x für den schraubenlosen Anschluss der Schutzleiter, Unterteil hellgrau – L 750A, Abdeckung dunkelgrau – R 746A

VE	Art.	Verteilerkästen, 2 bis 8TE	
1	0019 02 822 211 011	Verteiler 2 (+1) TE Anzahl Reihen 1	Anzahl TE 2 (+1)
1	0019 04 822 211 021	Verteiler 4 bis 8TE 1	
1	0019 06 822 211 031	1	4
1	0019 08 822 211 041	1	8
Verteilerkästen, 2 bis 8TE			
1	0019 21 822 211 051	Anzahl Reihen 1	Anzahl Blindabdeckungen 5TE 1
1	0019 22 822 221 061	2	2
1	0019 23 822 231 071	3	2
Verteilerkästen mit 18TE pro Reihe			
1	0019 24 822 211 081	Anzahl Reihen 1	Anzahl Blindabdeckungen 5TE 1
1	0019 25 822 221 091	2	2
1	0019 26 822 231 101	3	3
1	0019 27 822 241 011	4	3
Abgedichtete Verteilerkästen zur freien Bestückung für Photovoltaik-Anlagen			
Für den Gleichstromschutz bestimmt Werden mit glatter Oberfläche geliefert zur Montage der MC4-Anschlussstecker mit spezifischer Markierung (ohne Kabeleinführungen, ohne Vorstanzung)			
Plexo³-Verteiler, 12TE 800V =			
1	4140 33	Anzahl Reihen 1	Anzahl Blindabdeckungen TE 1
1	4140 34	2	2
Plexo³-Verteiler, 18TE 800V =			
1	4140 35	1	1
1	4140 36	2	2
1	4140 37	3	3
1	4140 38	4	3

Plexo³

Kleinverteiler, Zubehör



0019 22 + 0019 17 0019 73

VE	Art.	Mehrzweck Aufbaugehäuse
		Zum Anbau an Verteiler mit 12 oder 18TE/Reihe Verbindungszubehör Art. 0019 67 separat bestellen Zur Aufnahme von Schaltern und Zubehör: Mit DIN-Hutschiene 35mm
		Vertikal Geliefert mit Verbindungsscharnieren zwischen Abdeckhaube und Verteilerrückwand Tiefe: 123mm
1	0019 17 822 820 061	Für Verteiler mit 2 Reihen
1	0019 18 822 830 061	Für Verteiler mit 3 Reihen
		Horizontal Montage der Schalter und Zubehörteile mit Hilfe von Frontplatten P17, 220 x 125mm
1	0019 19	Für Verteiler 12TE, Tiefe: 84mm
1	0019 20	Für Verteiler 18TE, Tiefe: 84mm
Zubehör		
5	0019 71	Installationshalterungen für die Plexo-Serie Installationsträger zur Befestigung von Geräten der gesamten Serie Plexo ³ , in Verteilern ab 2 Reihen
Befestigungsträger für Klemmenleisten		
Satz mit 2 Halterungen zur Installation von zusätzlichen leeren Klemmenleisten oder Reserveaufnahmen in den Verteilerkästen		
1	0019 72	Einfache Träger für Verteilerkästen 1 und 2 Reihen, 12 und 18TE
1	0019 73	Doppelträger für Verteilerkästen 3 und 4 Reihen, 12 und 18TE
Leere Aufnahmen für Klemmenleisten		
5	0048 17	Zur Aufnahme von leeren Schraubklemmenleisten Leerer Träger mit 35 Bohrungen (276mm) für Plexo ³ -Verteiler
5	4048 21	Leere Aufnahme 50 Bohrungen (Länge 385mm) für Plexo ³ -Verteiler mit 18TE und XL ³ 125
Zylinderschloss		
1	0019 66 822 990 191	Nr. 850
Anreihersatz		
1	0019 67 822 991 281	Zum Verbinden von 2 Verteilern unter Beibehaltung Der Schutzklasse IP65, IK 09
Plombiersatz		
1	0019 68 822 990 101	Satz mit 2 plombierbaren Schraubenabdeckungen für Abdeckhaube und 8 plombierbaren Haltern für Frontplatten
Befestigungsglaschen		
1	0019 69 822 992 141	Satz mit 4 Befestigungsglaschen (Wandbefestigung)