












Programm Arteor™

Telefonsteckdosen, Cable Sharing, Multimediasteckdose

Technische Angaben

Anschlusschema

 <p>0787 34UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p>IP 20 Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		 <p>UP Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>AP Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>BF Einbauelemente Einbau</p> <p>○ Weiss</p>	 <p>BF Einbauelemente Einbau</p> <p>● Magnesium</p>	 <p>M Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	 <p>R Rahmenplatte Gr. I</p> <p>○ Weiss 5717 01 375 110 001</p> <p>○ Pearl Alu 5717 11 375 110 931</p> <p>● Graphite 5717 21 375 110 141</p> <p>○ Casual 5717 31 375 110 351</p> <p>○ Mirror White 5717 34 375 110 401</p> <p>● Mirror Black 5717 37 375 110 451</p> <p>● Stainless Steel 5717 40 375 110 801</p> <p>● Woven Metal 5717 43 375 110 811</p>	
<p>Telefonsteckdosen</p>								
1	 <p>ISDN Telefonsteckdose 1 × RJ45 – 2 Module Anschluss durch 1/4 Drehung, Abschlaufmöglichkeit</p>	8L	0787 34UP61 878 250 001	0787 34AP61 878 050 001	0787 34 878 650 001	0787 34M 878 650 841	5717 57 376 111 031	
1	 <p>Telefonsteckdose 1 × RJ11 – 1 Modul Anschluss durch 1/4 Drehung, Abschlaufmöglichkeit</p>	4L			0787 30 878 651 001	5728 00CH 878 651 841	5717 57 376 111 031	
1	 <p>Telefonsteckdose 1 × RJ11 – 2 Module Anschluss durch 1/4 Drehung, Abschlaufmöglichkeit</p>	4L			0787 31 878 652 001	0787 31M 877 431 841	5717 57 376 111 031	
1	 <p>Telefonsteckdose 1 × RJ12 – 2 Module Anschluss durch 1/4 Drehung, Abschlaufmöglichkeit</p>	6L			0787 32 878 655 001	0787 32M 877 432 841	5717 57 376 111 031	
<p>Splitter für Cable Sharing Kat. 5e</p>								
1	 <p>Splitter Telefon / Telefon UTP – 1 Modul Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik Kontaktbelegung 4/5, Passende Y-Kabel: 20cm Art. 0327 47-Y20 (101 349 479), 40cm Art. 0327 47-Y40 (101 349 579)</p>	2 × RJ45			0765 35 877 612 001		5717 57 376 111 031	
1	 <p>Splitter Telefon / Ethernet UTP – 1 Modul Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik Passende Y-Kabel: 20cm Art. 0327 45-Y20 (101 349 459), 40cm Art. 0327 45-Y40 (101 349 559)</p>	2 × RJ45			0765 36 877 613 001	5728 35CH 877 613 841	5717 57 376 111 031	
1	 <p>Splitter Ethernet / Ethernet UTP – 1 Modul Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik Passende Y-Kabel: 20cm Art. 0327 48-Y20 (101 349 489), 40cm Art. 0327 48-Y40 (101 349 589)</p>	2 × RJ45			0765 38 877 633 001		5717 57 376 111 031	
<p>Steckdose Multimedia</p>								
1	 <p>4 x RJ 45 STP Multimedia – 2 Module N 4 × RJ45 Für Zentrale Optimum Auto^{Gigabit} DBV-T, Satellit Art. 413038 (S. 239) Legrand-Cabling-System LCS² mit werkzeugloser Anschlussstechnik Nur mit Installationskabel Multimedia TV + Satellit Art. 0327 89 verwenden (S. 239) Ermöglicht mit einem Kabel den gleichzeitigen Betrieb von DBV-T und Satellit, Telefon und Internet. Eine spezifische RJ45 pro Dienst</p>		5723 40UP61	5723 40AP61	5723 40	5723 40M	5717 57 376 111 031	

