

Programm Arteor™

Lautsprecheranschlüsse



0787 51UP61 0787 50-2UP61

Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm

VE

Anschlussdosen für Lautsprecherkabel

1



Anschlussdose – 1 Modul

Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Anschluss mit Schraubklemmen

1



Anschlussdose – 2 Module

Mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Anschluss mit Schraubklemmen

1



Doppel-Anschlussdose – 2 Module

Für 2 Lautsprecher, mit Klemmanschluss Push Type 4mm²
Anschluss mit Schraubklemmen

Anschlussdosen XLR 3-polig

1



Type Neutrik femelle – 2 Module

Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult ...)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)
Mit Schraubklemmen

1



Fabrikat Neutrik männlich – 2 Module

Zur digitalen Verbindung/Übertragung von Audiosignalen (Mikrofon, Verstärker, Mischpult ...)
Empfehlung für Mikrofon-Kabel: 1 Audio Paar 0,22 mm² geschirmt
Empfehlung für Lautsprecher-Kabel: 1 Audio Paar 1,5 mm² (bis 2,5 mm²)
Maximale Kabellänge: 50 m (darüber ist ein Audio-Verstärker empfohlen)
Mit Schraubklemmen

	UP Apparat für UP-Montage Gr. I Weiss	AP Apparat für AP-Montage Gr. I Weiss	BF Einbaufach kombinierbar Einbau Weiss	BF Einbaufach kombinierbar Einbau Magnesium	M Montage- platte Gr. I Metall	R Rahmen- platte Gr. I
						Weiss 5717 01 375 110 001
	0787 51UP61 935 009 001	0787 51AP61 935 109 001	0787 51 935 439 001	5727 80 935 439 841	5717 57 376 111 031	Pearl Alu 5717 11 375 110 931
	0787 50-2UP61 935 219 001	0787 50-2AP61 935 019 001	0787 50-2 935 409 001	5727 70-2 935 409 841	5717 57 376 111 031	Graphite 5717 21 375 110 141
						Casual 5717 31 375 110 351
	0787 55UP61 958 000 001	0787 55AP61 958 100 001	0787 55 958 200 001	5727 83 958 200 841	5717 57 376 111 031	Mirror White 5717 34 375 110 401
	0787 56UP61 958 001 001	0787 56AP61 958 101 001	0787 56 958 201 001	5727 77 958 201 841	5717 57 376 111 031	Mirror Black 5717 37 375 110 451
						Stainless Steel 5717 40 375 110 801
						Woven Metal 5717 43 375 110 811

Musikgenuss im ganzen Haus

Das Stereo Beschallungssystem von My Home ermöglicht die Auswahl und Steuerung der Schallquellen in mehreren Räumen mit ausgezeichneter Tonqualität. Durch die Multikanal-Funktion können Sie unterschiedliche Musik zur selben Zeit in verschiedenen Räumen hören.

BESCHALLUNGSSYSTEM MONO- UND MULTIROOM

- Umfangreiches Lautsprecher-Sortiment und Steuerungssensoren in einem raffinierten und eleganten Design
- Bis zu 4 verschiedene Audioquellen
- Integrierte RDS-Tuner oder Cinch-Eingang für externe Quellen (MP3-Player, ...)



▶▶ Lautsprecher für alle Installationsarten

MEHR INFORMATIONEN



▶ Tastensensoren S. 200



▶ Cinch-Eingang für den Anschluss einer externen Quelle S. 200