

# MyHOME® domotique - BUS

## intégration et contrôle



MH200N



F420



F454



F422



3485STD

### Consommations encombrement p. 165

Emb.	Réf.	Programmeur scénarios
1	<b>MH200N</b> 405 880 001 	Dispositif pour l'exécution de scénarios programmés avec logiciel TiMH200N Le scénario peut être associé à des horaires, des dates, des activations manuelles, des événements gérés sur canaux AUX ou générés sur les installations d'automatisation lumière/volets, gestion de la température et alarme intrusion Le dispositif peut servir de gateway pour l'utilisation des logiciels MHVisual et "MyHOME suite" ou toute autre application utilisant le protocole OPEN 6 modules DIN
1	<b>346020</b> 964 930 490	Alimentation supplémentaire compacte pour l'alimentation du programmeur de scénarios MH200N 2 modules DIN
1	<b>F420</b> 405 880 101	Dispositif de mémorisation de 16 scénarios pour les applications d'automatisation des lumières et volets, diffusion sonore, gestion de la température et vidéophonie 2 modules DIN
1	<b>F454</b> 405 700 101 	Serveur Web audio/vidéo pour le contrôle à distance de l'installation MyHOME via des pages web ou via le Portail MyHOME WEB Le dispositif peut servir de gateway pour l'utilisation des logiciels MHVisual, "MyHOME suite" ou toute autre application utilisant le protocole OPEN WEB NET 6 modules DIN
1	<b>F455</b> 	Passerelle IP pour le contrôle à distance de l'installation MyHOME via portail MyHOME Web (mis à part les fonctions audio/vidéo) 1 module DIN Permet aussi l'utilisation des logiciels MH Visual, "MyHOME suite" ou toute autre application utilisant le protocole Open WEB NET via TCP/IP

Emb.	Réf.	Interface SCS-SCS
1	<b>F422</b> 964 930 094	Interface SCS/SCS Permet d'associer au sein d'un même système différents BUS (automatisme/alarme/portier) 2 modules DIN
1	<b>F429</b> 405 670 101	Variateur actionneur DALI, 8 sorties indépendantes maxi. 16 ballast à 230 Vca Jusqu'à 32 mA maxi. par sortie Poussoirs de commande directe de la charge 6 modules DIN
1	<b>3485STD</b> 961 800 811	Centrales avec transmetteur téléphonique Centrale POLYX pour système MyHOME Alarme intrusion Peut être commandé via badge de prox et clavier Gestion de 72 détecteurs maxi., 8 zones avec possibilité de définir 16 scénarios d'utilisation Dotée d'un transmetteur téléphonique RTC pour l'envoi des alarmes Programmable avec l'application TiSecurity POLYX fourni, ou par clavier en façade Le transmetteur peut être utilisé, via téléphone DTMF, pour piloter des scénarios sur le Bus MyHOME automatisme ou le bus audio/vidéo Installation murale avec bride métallique fournie Alimentation sur batterie réf. 3506 fournie
1	<b>3486</b>	Avec transmetteur téléphonique RTC pour l'envoi des alarmes Avec transmetteur téléphonique RTC et GSM