

Réseau multimédia Optimum manuel

composants en système modulaire



Principes d'installation et caractéristiques techniques p. 246-247

Réseau Optimum manuel: un réseau unique très haut débit avec un seul type de prises RJ45 pour tout brancher. Permet de bénéficier du téléphone, de la télévision (TNT, satellite ou câble) ou du réseau informatique sur les prises RJ45 du logement. Affectation manuelle du média. L'utilisation du câble multimédia TV + satellite réf. 0327 89 et les cordons de brassage STP multimédia (réf. 4130 45/46) est préconisée.

Emb.	Réf.	Description	Emb.	Réf.	Description
1	4130 18KIT 966 734 201	Solution complète Optimum manuel pour 8 prises RJ45 multimédia Composition: 1 alimentation pour répartiteur TV 1 filtre maître ADSL avec répartiteur téléphone 8 modules de brassage RJ45 6 cordons de brassage multimédia long. 0,2 m 1 cordon multimédia RJ45-RJ45, long. 3 m 2 cordons télévision RJ45 - F+IEC, long. 2 m Pour satellite Équipé de 1 répartiteur TV TNT, satellite	1	4130 09¹ 966 733 601	Équipements pour la mise en réseau informatique Switch 4 sorties RJ45 Alimenté en 9 V (non livré) Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04 1 gigabit
1	4130 19KIT 966 734 301	Pour TV par câble Équipé de 1 répartiteur TV TNT, câble opérateur avec voie de retour	1	4130 10¹ 966 733 101	10/100 Mbits
4	4130 03 966 733 031	Équipements de brassage Module de brassage RJ45 Équipé d'un noyau blindé RJ45, façade réversible (gestion des départs vers le haut ou vers le bas) Équipé d'un porte-étiquette pour repérage de la pièce Repérage du média utilisé dans la pièce par molette Montage sur rail DIN: 1 module, IP 20 - IK 04	1	4130 18¹ 966 736 501	Équipements pour diffusion télévision Répartiteur TV TNT et satellite Distance de transmission: max. 40 m pour le Hertzien TNT max. 30 m pour le satellite Livré avec kit de réglage Alimenté en 9 V (non livré) Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04
4	4130 45 101 609 320	Cordons de brassage Cordon souple multimédia 0,2 m	1	4130 19¹ 966 736 601	Répartiteur TV TNT et câble opérateur avec voie de retour Distance de transmission: 5 à 30 mètres Alimenté en 9 V (non livré) Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04
4	4130 46 101 609 330	Cordon souple multimédia 0,4 m	1	4130 17¹ 966 736 401	Alimentation Alimentation 9 V DC - 1,6 A Permet d'alimenter jusqu'à 2 produits actifs (switch réf. 4130 09/10 ou répartiteurs TV réf. 4130 18/19) Montage sur rail DIN: 1,5 modules, IP 20 - IK 04
1	4130 15 966 736 301	Équipements pour arrivée et distribution du téléphone et d'internet Filtres ADSL Permettent l'accès au téléphone et à internet simultanément sans emploi de filtre sur les prises murales Raccordement par RJ45 ou bornes auto Montage sur rail DIN: 2 modules, IP 20 - IK 04	100	0327 89 101 780 029	Câble d'installation Câble multimédia TV + satellite 100 m Sans halogène F/FTP - 100 ohms Performances optimisées pour réseau Optimum Livré en couronne
1	4130 11 966 733 201	Filtre maître avec répartiteur téléphone 1 sortie pour modem ADSL, 3 sorties téléphone			¹ : Prévoir une alimentation réf. 4130 17 pour deux produits actifs: switch réf. 4130 09/10 ou répartiteurs TV réf. 4130 18/19
1	4130 12 966 733 301	Filtre maître 1 sortie pour modem ADSL, 1 sortie téléphone			
1	4130 12 966 733 301	Répartiteur téléphonique Répartiteur téléphonique 2 x 4 sorties Permet de distribuer le téléphone analogique sur 8 prises RJ45 murales ou 2 x 4 dans le cas d'une gestion de 2 lignes analogiques différentes Montage sur rail DIN: 4 modules, IP 20 - IK 04			

Coffrets à équiper p. 260

