

## Alimentations et accessoires

pour platines de rue et postes intérieurs




346000



346830



F441



F441M



392100

Emb.	Réf.	Alimentations BUS
1	<b>346000</b> 964 502 790	Alimentation modulaire 8 modules DIN pour bus 2 fils à associer impérativement aux modules Micro-Hp réf. 351100, 351300 ou 346991 Tension d'alimentation : 230 V 50 Hz, sortie bus : 27 Vcc, sortie 1-2 : 27 Vcc 1,2 A maxi sur l'ensemble des sorties
1	<b>346020</b> 964 930 490	Alimentation supplémentaire pour réalimenter les bornes 1-2 des composants bus 2 fils (platine de rue, poste intérieur vidéo) 230 V 50 Hz, sortie 1-2 : 27 Vcc, 600 mA max. 2 modules DIN
1	<b>392100</b> 964 553 090	Alimentation 230 VAC, 12 Vcc, 1,2 A, 6 modules DIN
1	<b>346030</b> 964 930 690	Alimentation bus 2 fils avec adaptateur vidéo intégré, 230 V 50 Hz, sortie bus : 27 Vcc, 600 mA max sur l'ensemble des sorties 2 modules DIN

Emb.	Réf.	Adaptateurs vidéo
1	<b>346830</b> 964 925 090	Adaptateur vidéo pour installations vidéo ou diffusion sonore bus 2 fils à coupler impérativement à l'alimentation Réf. 346000 2 modules DIN
1	<b>F441</b> 964 910 290	Mixer audio/vidéo bus 2 fils Permet de connecter 4 platines de rue audio/vidéo bus 2 fils ou caméras déportées Il permet aussi de diviser l'installation en 4 colonnes montantes audio/vidéo bus 2 fils 6 modules DIN (note: à utiliser en alternative au 346830)
1	<b>F441M</b> 964 930 004	Matrice multi canaux pour la distribution de sources sonores stéréo et de signaux audio/vidéo du système portier bus 2 fils Jusqu'à 8 sources en entrée : 4 sources audio/vidéo portier bus 2 fils, et 4 sources sonores stéréo Jusqu'à 8 départs en sortie 10 modules DIN Permet de distribuer simultanément jusqu'à 4 sources sonores stéréo vers différentes sorties

Emb.	Réf.	Interfaces d'extension
1	<b>346850</b> 964 930 010	Interface d'appartement bus 2 fils Permet de relier une installation vidéo indépendante d'un appartement intégrant les applications MyHOME à la colonne montante d'une installation vidéophonie bus 2 fils Permet d'intégrer des caméras privées visibles uniquement par l'appartement 4 modules DIN
1	<b>346851</b>	Module d'extension d'installation bus 2 fils - 4 modules DIN Permet : d'augmenter la distance entre la platine de rue et le dernier poste intérieur, d'augmenter le nombre de dispositifs qui peut être installé et de créer des colonnes montantes indépendantes avec platines de rue secondaires, 6 modules DIN
1	<b>346150</b>	Permet d'interfacier une installation mixte numérique 8 fils/bus 2 fils 6 modules DIN

## Relais et modules d'extension

pour platines de rue et postes intérieurs



346850



346851



346200



346230



346250

Emb.	Réf.	Relais de gâche et de fonctions
1	<b>346200</b> 964 923 090	Actionneur relais temporisé numérique et bus 2 fils, pour commande supplémentaire (éclairage, automatismes, répéteur d'appel... Dispose d'une entrée contact sec pour déclenchement local Fonction : temporisé et télérupteur 6 A résistif, 2 A inductif 4 modules DIN
1	<b>346210</b> 964 990 500	Actionneur relais temporisé bus 2 fils, fonctions identiques comme réf. 346200, 2 modules DIN
1	<b>346230</b> 964 923 290	Relais actionneur pour serrure électrique Permet l'activation et l'alimentation de la serrure électrique à 12 Vcc ou par contact libre de potentiel bus 2 fils, 2 modules DIN
1	<b>346250</b> 964 519 790	Relais contacts secs NO/NF - 2 A max pour gâche à émission > 400 mA, gâche à rupture ou ventouses Relais contacts secs NO/NF (2A max.) Dimensions : 43 x 20 x 24 mm Doit être raccordé sur les bornes S+ et S- des platines de rue bus 2 fils

Emb.	Réf.	Interface pour centrale téléphonique
1	<b>306905</b> 964 930 194	Interface de télécommunication pour la connexion d'un interphone Sfera 2 fils à un central téléphonique muni d'une interface TFE selon la norme FTZ 123D12, 3 modules DIN
1	<b>905TFE</b> 405 937 001	Interface de télécommunication pour connexion à la ligne a et b du central téléphonique et l'interface de télécommunication réf.306905, 3 modules DIN
1	<b>413 091</b> 960 016 501	Transformateur 8 V, 2 modules DIN

Emb.	Réf.	Fonction d'ouverture avec une horloge
1	<b>391591</b> 964 930 590	Alimentation 12 Vcc stabilisée 4 modules DIN
1	<b>4128 28</b> 533 122 800	Horloge 1 canal, 3 modules DIN
1	<b>346250</b> 964 519 790	Relais de gâche

Emb.	Réf.	Module de commande ekey home
1	<b>101163</b>	Entrées (gâches) : 4 x libre de potentiel Connexion par RS485 : commutable Fonctions : Enregistrement d'utilisateurs, suppression individuelle d'un utilisateur, temporisation du relais (0-99 s), modification du code, remise à zéro, un mode d'essai, 3 fuseaux horaires, un protocole d'accès, plan de fermeture, entrée des noms, un programme permanent et de vacances, 4 modules DIN

Emb.	Réf.	Transformateur 230 V/12 Vac
1	<b>336842</b> 964 940 290	Transformateur 230 V/12V AC, 18 VA 3 modules DIN

Emb.	Réf.	Redresseur
1	<b>801593</b> 964 519 290	Redresseur 12 Vca / 12 Vcc 2 modules DIN