

Carillons sans fils



0417 95






0695 05



0696 51



0416 50

Emb.	Réf.	Carillons sans fils (Récepteur)
1	0417 95 961 613 890	 <p>Alimentation 230 V\sim, 50/60 Hz, Classe II Niveau sonore réglable: 75 - 80 - 85 - 90 dB à 1 m Peut être commandé à partir de maximum 16 poussoirs réf. 0695 05 Choix de 7 mélodies Possibilité d'associer des boutons- poussoirs filaires réf. 0416 45/47</p>
1	0695 05 205 740 431	 <p>Commandes à distance radio (Emetteur) Portée environ 200 m en champ libre Pile lithium 3 V CR 2 fournie Poussoir porte-étiquette Permet la commande du carillon réf. 0417 95 Gris</p>
1	0696 55 284 951 031	 <p>Boîtier apparent, IP 55 pour réf. 0695 05 Embouts à membrane, amovibles et perforables sans découpe 1 embout haut et 1 embout bas, gris</p>
1	0416 23	<p>Kit carillon 230 V Connexion avec prise de courant Euro 15 mélodies au choix 100 m de portée, zone dégagée Fourni avec des boutons radio avec batterie de 3V (CR 2032) Configuration avec des boutons radio avec le même code Non-extensible</p>
1	0416 10 961 607 001	<p>Kit carillon avec signalisation lumineuse Montage mural ou avec support de table (noir) comme une console (fourni) 36 mélodies au choix 100 m de portée, zone dégagée Avec bouton poussoir radio réf. 0416 48 livré avec pile 3 V (CR 2032) Requiert 2 piles alcalines type AA 1,5 V type, non fournies Dimensions: 125 x 72 x 32 mm 3 niveaux de volume sélectionnables Extensible à 4 boutons radio réf. 0416 48 Mise en parallèle de plusieurs carillons réf. 0416 18 possible</p>
1	0416 17	<p>Bouton-poussoir radio pour montage apparent Pile CR2032 incluse Bouton-poussoir supplémentaire pour kit carillons réf. 041618 Dimensions: 81 x 39 x 19 mm Avec porte-étiquette</p>
1	0416 11	<p>Kit carillon sans signalisation lumineuse Montage mural 36 mélodies au choix 100 m de portée, zone dégagée Avec bouton poussoir radio réf. 0416 48 livré avec pile 3V (CR 2032) Nécessite 2 piles alcalines type AA 1,5 V type, non fournies Dimensions: 103 x 75 x 30 mm Configuration par défaut Non-extensible</p>

Carillons filaires

Emb.	Réf.	Carillons électromécaniques saillie
1	0416 50 961 601 252	<p>Dimensions : 116 x 116 x 48 mm Niveau sonore : 80 dB à 1 m Fonctionnement avec boutons-poussoirs non lumineux Carillons 8 - 12 VA (2 tons) Utiliser un transformateur modulaire 8 VA réf. 4130 91 Blanc</p>
1	0416 51 961 601 852	<p>Carillons 8 - 12 VA (2 tons) Blanc</p>
1	5722 06UP61 931 240 001	<p>Carillon/ronfleur Arteor 230 V\sim Montage dans les boîtes d'encastrement Carillon 230 V\sim</p>
1	5722 07UP61 931 206 001	<p>Ronfleur 230 V\sim</p>