

Programme Mosaic™

prises informatiques RJ45, prises téléphone



Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 ed. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2

Emb.	Réf.	Prises cat. 6A	Emb.	Réf.	Prises doubleurs RJ45
10	0765 73 877 716 001	Blindage métal STP, 1 module 1× RJ45 ○ Blanc	10	0765 35 877 612 001	UTP Téléphone/téléphone, 1 module 2× RJ45 Contacts 4/5 ○ Blanc
10	0765 76 877 676 001	STP, 2 modules 1× RJ45 ○ Blanc	10	0765 36 877 613 001	UTP Téléphone/Ethernet, 1 module 2× RJ45 ○ Blanc
5	0765 99 877 625 001	STP à accès contrôlé, 2 modules 1× RJ45 Livrée avec 2 clés pour 5 prises ○ Blanc, avec volet rouge	10	0765 37 877 603 001	FTP Téléphone/Ethernet, 1 module 2× RJ45 ○ Blanc
10	0765 63 877 706 001	Prises cat. 6 Blindage métal STP, 1 module 1× RJ45 ○ Blanc	10	0765 38 877 633 001	UTP Ethernet/Ethernet, 1 module 2× RJ45 ○ Blanc
10	0765 66 877 619 001	STP, 2 modules 1× RJ45 ○ Blanc	10	0765 39 877 623 001	FTP Ethernet/Ethernet, 1 module 2× RJ45 ○ Blanc
10	0765 61 877 708 001	UTP, 1 module 1× RJ45 ○ Blanc	10	0787 34 878 650 001	Prises téléphone Prise ISDN, 2 modules 1× RJ45 Avec borne ¼ de tour pour connexion rapide Possibilité de repiquage 8 contacts ○ Blanc
10	0765 64 877 608 001	UTP, 2 modules 1× RJ45 ○ Blanc	10	0787 30 878 651 001	Prise téléphone 4 contacts, 1 module 1× RJ11 Avec borne ¼ de tour pour connexion rapide Possibilité de repiquage ○ Blanc
10	0765 51 877 737 001	Prises cat. 5e UTP, 1 module 1× RJ45 ○ Blanc	10	0787 31 878 652 001	Prise téléphone 4 contacts, 2 modules 1× RJ11 Avec borne ¼ de tour pour connexion rapide Possibilité de repiquage ○ Blanc
10	0765 54 877 637 001	UTP, 2 modules 1× RJ45 ○ Blanc	10	0787 32 878 655 001	Prise téléphone 6 contacts, 2 modules 1× RJ12 Avec borne ¼ de tour pour connexion rapide Possibilité de repiquage ○ Blanc