

Plexo³

coffrets, IP65 - IK09



0019 04 0019 22 4140 37

Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750 °C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme EN 60695-2-11
Coffrets étanches - IP 65 - IK 09 - Classe II
Réversibilité totale porte et coffret
Châssis et plastrons amovibles à partir de 2 rangées
Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés
Entraxe entre rails 150 mm
Reçoivent les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires
Les coffrets à partir de 2 rangées sont livrés avec un support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffret
Poignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables
Matière polystyrène renforcé choc
Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746A

Emb.	Réf.	Coffrets 2 à 8 modules	
Coffrets 2 (+1) modules			
		Nbre de rangées	Nbre de modules
1	0019 02 822 211 011	1	2 (+1)
Coffrets 4 à 8 modules			
1	0019 04 822 211 021	1	
1	0019 06 822 211 031	1	4
1	0019 08 822 211 041	1	8
Coffrets 12 modules par rangée			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	0019 21 822 211 051	1	1
1	0019 22 822 221 061	2	2
1	0019 23 822 231 071	3	2
Coffrets 18 modules par rangée			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	0019 24 822 211 081	1	1
1	0019 25 822 221 091	2	2
1	0019 26 822 231 101	3	3
1	0019 27 822 241 011	4	3
Coffrets étanches à équiper pour installation photovoltaïque			
Dédiés à la protection courant continu Livrés avec des faces lisses pour le montage des connecteurs type MC4 signalétique dédiée (sans embouts, sans empreinte défonçable)			
Coffrets Plexo³ 12 modules 1000 V_{DC}			
		Nbre de rangées	Nbre d'obturateurs 5 modules
1	4140 33	1	1
1	4140 34	2	2
Coffrets Plexo³ 18 modules 1000 V_{DC}			
1	4140 35	1	1
1	4140 36	2	2
1	4140 37	3	3
1	4140 38	4	3

Plexo³

coffrets, gaines multifonctions et accessoires



0019 22 + 0019 17 0019 73

Emb.	Réf.	Gaines multifonctions
		S'associent aux coffrets 12 et 18 modules par l'intermédiaire de l'ensemble de jumelage réf. 0019 67 Reçoivent les commandes et accessoires : prises 16 A et 32 A P17 à entraxe unifié, Plexo IP 55 encastré, Osmoz, rail modulaire en fond de gaine
Verticales		
		Livrées avec charnières reliant le capot et le fond Profondeur : 123 mm
1	0019 17 822 820 061	Pour coffret 2 rangées
1	0019 18 822 830 061	Pour coffret 3 rangées
Horizontales		
		Montage des commandes et accessoires à l'aide des plastrons P 17, 220 x 125 mm
1	0019 19	Pour coffret 12 modules, profondeur : 84 mm
1	0019 20	Pour coffret 18 modules, profondeur : 84 mm
Accessoires		
5	0019 71	Support d'installation pour Programme Plexo Support d'installation permettant de fixer l'appareillage du Programme Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées
Supports de fixation pour borniers		
		Jeu de 2 supports pour installation de borniers ou supports vides supplémentaires dans les coffrets
1	0019 72	Supports simples pour coffrets 1 et 2 rang., 12 et 18 mod.
1	0019 73	Supports doubles pour coffrets 3 et 4 rang., 12 et 18 mod.
Supports vides pour borniers		
		Reçoivent les borniers nus à visser
5	0048 17	Support vide 35 trous (276 mm) pour coffrets plexo ³
5	4048 21	Support vide 50 trous (long. 385 mm) pour coffrets plexo ³ 18 modules et XL ³ 125
Serrure à clé		
1	0019 66 822 990 191	N° 850
Ensemble de jumelage		
1	0019 67 822 991 281	Jeu de 2 ensembles de jumelage Assure le passage des câbles entre 2 coffrets ou gaines multifonctions en horizontales ou en verticales tout en conservant l'IP 65
Kit de plombage		
1	0019 68 822 990 101	Jeu de 2 caches-vis plombables pour capot et 8 supports plombables pour plastron
Pattes de fixation		
1	0019 69 822 992 141	Jeu de 4 pattes de fixation murale