

Programme Arteor™

prises informatiques cat. 6

Caractéristiques techniques

raccordement



0765 76UP61 0765 63-2UP61

Supports p. 84, plaques p. 86, cadres apparents p. 86

IP 20

Plaque grd. I, 92×92 mm, enjoliveur 45×45 mm, support, 84×79 mm

Emb

Prises informatiques cat. 6A

Prises avec connecteur LCS² à connexion rapide sans outil
Repérage des contacts par double code couleur et numéros 568 A et B
Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0, EN 50173-1 et EIA/TIA 568 C2

	UP Appareil pour montage encastré Grd. I Blanc	AP Appareil pour montage apparent Grd. I Blanc	BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Blanc	BF Mécanisme avec enjoliveur Composable Magnésium	M Support Grd. I En métal	R Plaque Grd. I Blanc 5717 01 375 110 001 Pearl Alu 5717 11 375 110 931 Graphite 5717 21 375 110 141 Casual 5717 31 375 110 351 Mirror White 5717 34 375 110 401 Mirror Black 5717 37 375 110 451 Stainless Steel 5717 40 375 110 801 Woven Metal 5717 43 375 110 811
1 × RJ45 STP – 1 module			0765 73 877 716 001	5728 06CH 877 402 841	5717 57 376 111 031	
1 × RJ45 STP – 2 modules	0765 76UP61 877 201 001	0765 76AP61 877 001 001	0765 76 877 676 001		5717 57 376 111 031	
1 × RJ45 STP – 1 module			0765 63 877 706 001	5728 23CH 877 706 841	5717 57 376 111 031	
1 × RJ45 STP – 2 modules	0765 66UP61 877 200 001	0765 66AP61 877 000 001	0765 66 877 619 001	5728 17CH 877 619 841	5717 57 376 111 031	
2 × RJ45 STP – 2 modules	0765 63-2UP61 877 202 001	0765 63-2AP61 877 002 001	0765 63-2 877 406 001	5728 23-2 877 400 841	5717 57 376 111 031	
1 × RJ45 UTP – 1 module			0765 61 877 708 001	5728 02CH 877 708 841	5717 57 376 111 031	
1 × RJ45 UTP – 2 modules	0765 64UP61 877 232 001	0765 64AP61 877 032 001	0765 64 877 608 001	5728 14CH 877 608 841	5717 57 376 111 031	

Connecteur LCS² à connexion rapide sans outil

