






Répartition HX³OPTIMISÉE/STANDARD et répartiteurs HX³ 125A-400A

tableau de sélection

Répartition HX ³		I _{max}	Réf.	Ekinoxé	XL ³ 125 Plexo ²	XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000
Peigne HX ³ unipolaire universel		63A	4049 26 (13 modules)	●	●	●	●	●	●
			4049 37 (57 modules)						
Peigne HX ³ tétrapolaire		63A	4052 00 (6 modules)	●	●	●	●	●	●
			4052 01 (12 modules)						
			4052 02 (18 modules)						
Répartiteur HX ³ auto		125A	4052 30 (1/2 rangée) 4052 31(1 rangée)		● (1/2 rangée)	●	●	●	●
Répartiteurs HX ³ plug		125A	4052 20 (24 modules)			●	●	●	●
			4052 21 (36 modules)					●	●
Répartiteurs de rangée HX ³ tétrapolaires		250A	4044 80(1) (24 modules) 4044 81(2) (24 modules)				●		
		400A	4044 83(1) (24 modules) 4044 84(2) (24 modules)					●	●

⁽¹⁾ Avec connexion directe, alimentation par jeu de barre en fond d'armoire

⁽²⁾ Sans connexion, alimentation par l'appareil de tête de rangée ou par le module d'alimentation latérale réf. 4044 82

Jeux de barres VX³OPTIMISÉE







tableau de sélection

Répartition VX ³	I _{max} (A)	Montage		réf.	Ekinoxé	Plexo ³ XL ³ 125 XL ³ 160	XL ³ 400	XL ³ 800	XL ³ 4000	
Peigne VX ³ unipolaire	63A		latéral entraxe 125mm	2 rangées: 0050 00 3 rangées: 0050 01 4 rangées: 0050 02	●					
			latéral entraxe 150mm	2 rangées: 0050 03 3 rangées: 0050 04 4 rangées: 0050 05		●				
Peigne vertical VX ³ auto tétrapolaire	63A		latéral	Pour coffret 3 rangées: 4050 23 4 rangées: 4050 24 5 rangées: 4050 25 6 rangées: 4050 26		●				
	125A		latéral	Pour coffret 4 rangées: 4050 34 5 rangées: 4050 35 6 rangées: 4050 36		● ⁽¹⁾	●	●		
	400A		vertical en fond d'armoire	Fond isolant : 4044 36 Support : 4044 37 Support talon: 4044 38 Barre 250A: 4044 30 Barre 400A: 4044 31			●			
			vertical en gaine à câble	Support: 4044 50 Support talon: 4044 51 Barre 250A: 4044 30 Barre 400A: 4044 31			●			
	800A		vertical en fond d'armoire	Support: 4044 60 Support talon: 4044 61 Barre 800A: 4044 33					●	●
			vertical en gaine à câble	Support: 4044 70 Support talon: 4044 71 Barre 800A: 4044 33					●	

⁽¹⁾ XL³ 160 uniquement

Jeux de barres VX³OPTIMISÉE

tableau de sélection

Répartition VX ³	Imax (A)	XL ³ 4000					
Jeux de barres VX³ 	1600A	Barre 630A: 0373 54 Barre 800A: 0373 55 Barre 1000A: 0373 56 Barre 1250A: 0373 57 Barre 1600A: 0373 58	position des barres	alignées		étagées	
		entraxe des barres	75mm	125mm	75mm	125mm	
		support fixe	0373 66/86	0373 68	0373 67	0373 69	
		support volant	0373 50	0373 51	–	–	
		 vertical en fond d'armoire	L: 475mm	●			
			L: 725mm	●	●		
			L: 975mm	●	●		
		 vertical latéral en armoire derrière montants	P: 475mm				
			P: 725mm	● ⁽²⁾	●		
			P: 975mm	● ⁽²⁾	●		
		 vertical en gaine à câbles*	P: 475mm	● ⁽²⁾		●	
			P: 725mm	● ⁽²⁾	●	●	●
			P: 975mm	● ⁽²⁾⁽³⁾	● ⁽³⁾	● ⁽³⁾	● ⁽³⁾
		 horizontal haut ou bas	P: 475mm	● ⁽²⁾			
			P: 725mm	● ⁽²⁾	●		
			P: 975mm	● ⁽²⁾	●		
		 transfert horizontal	P: 475mm				
			P: 725mm	● ⁽²⁾	●		
			P: 975mm	● ⁽²⁾	●		

⁽²⁾ Seules ces configurations acceptent les kits de raccords préfabriqués VX³ optimisé ⁽³⁾ Avec montant réf. 0205 20/51

Jeux de barres HX³ / VX³ indices de service IS 223-IS 333

tableau de sélection

Montage en armoire XL ³ 4000			SI 223	SI 233	SI 333	
Chassis colonne VX ³ IS		Montants, supports isolants et cloisonnements forme 4b	Pour prof. 725mm	4046 00	4046 00	4046 00
			Pour prof. 975mm	4046 02	4046 02	4046 02
		barres aluminium cuivré étamé	1250A	4046 04	4046 04	4046 04
			2000A	4046 06	4046 06	4046 06
Bases VX ³ IS pour appareils		DPX ³ 160	3P	4046 10	4046 20	4046 40
			4P	4046 11	4046 21	4046 41
		DPX ³ 160 différentiel	4P	4046 11	4046 31	4046 51
			DPX ³ 250	3P	4046 12	4046 22
		4P		4046 13	4046 23	4046 43
		DPX ³ 250 différentiel	4P	4046 13	4046 33	4046 53
			DPX 630	3P	4046 16	4046 26
		4P		4046 17	4046 27	4046 47
		DPX 630 avec bloc différentiel	3P	4046 16	4046 36	4046 56
			4P	4046 17	4046 37	4046 57
Répartiteurs de rangée HX ³ IS tétrapolaires		HX ³ IS 125A (modules de connexion)		4046 68	-	-
		HX ³ IS 400A (bases support)		4046 60	-	-