



HD4164T12

HD4164T13

HS4164/23

HS4164/25

HD4142

HD4141W

HC4150

HD4285C2

VE	Art.	Schweizer Standard Typ T12
		<b>2P+E 10 A 250 V a.c</b> Mit Kinderschutz, Schraubklemmen, 1-Modul ○ White
1	<b>HD4164T12</b> 632 070 001	○ Aluminium
1	<b>HC4164/12</b> 632 070 831	● Anthrazit
1	<b>HS4164/12</b> 632 070 041	
		<b>2P+E 10 A Typ 12 geschaltet</b> Schraubklemmen, 1-Modul
1	<b>HD4164T12S</b>	○ White
1	<b>HC4164/12S</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4164/12S</b>	● Anthrazit
		<b>Schweizer Standard Typ T13</b>
		<b>2P+E 10 A 250 V a.c</b> Mit Kinderschutz, Schraubklemmen, 2-Module ○ White
1	<b>HD4164T13</b> 639 070 001	○ Aluminium
1	<b>HC4164/13</b> 639 070 831	● Anthrazit
1	<b>HS4164/13</b> 639 070 041	
		<b>2P+E 10 A Typ 13 geschaltet</b> Schraubklemmen, 2-Module
1	<b>HD4164T13S</b>	○ White
1	<b>HC4164/13S</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4164/13S</b>	● Anthrazit
		<b>Schweizer Standard Typ T23</b>
		<b>2P+E 16 A 250 V a.c</b> Mit Kinderschutz, 2-Module
		<b>Mit Steckklemmen, installation nur in Dose Gr.I möglich</b>
1	<b>HD4164T23</b>	○ White
1	<b>HC4164/23</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4164/23</b>	● Anthrazit
		<b>Schweizer Standard Typ T15</b>
		<b>4P+E 10 A 250 V a.c</b> Mit Kinderschutz, 2-Module
		<b>Mit Steckklemmen, installation nur in Dose Gr.I möglich</b>
1	<b>HD4164/15</b>	○ White
1	<b>HC4164/15</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4164/15</b>	● Anthrazit
		<b>Schweizer Standard Typ T25</b>
		<b>4P+E 16 A 250 V a.c</b> Mit Kinderschutz, 2-Module
		<b>Mit Steckklemmen, installation nur in Dose Gr.I möglich</b>
1	<b>HD4164T25</b>	○ White
1	<b>HC4164/25</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4164/25</b>	● Anthrazit

VE	Art.	Französischer Standard
		<b>2P+E 16 A 250 V a.c</b> <b>Schraubklemmen, 2-Module</b> LED beleuchtbar (siehe S.106)
1	<b>HD4142</b>	○ White
1	<b>HC4142</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4142</b>	● Anthrazit
1	<b>H4142R</b>	● Jedoch rot
		<b>EURO-USA Standard</b>
		<b>2P+E 16 A 127/250 V a.c</b> EUR-US Standard ohne Kinderschutz, 2-Module
1	<b>HD4126</b>	○ White
1	<b>HC4126</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4126</b>	● Anthrazit
		<b>Deutscher Standard</b>
		<b>2P+E 16 A 250 V</b> Seitliche Anschlusskontakte mit Kinderschutz. LED beleuchtbar (siehe S.106), 2-Module
1	<b>HD4141W</b>	○ White
1	<b>HC4141W</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4141W</b>	● Anthrazit
		<b>UK Standard</b>
		<b>2P+E 13 A</b> , 2-Module
1	<b>HD4150</b>	○ White
1	<b>HC4150</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4150</b>	● Anthrazit
		<b>Italienischer Standard</b>
		<b>2P+E 16 A</b> , 1-Modul
1	<b>HD4180W</b>	○ White
1	<b>HC4180W</b>	○ Aluminium
1	<b>HS4180W</b>	● Anthrazit
		<b>USB Lade-Steckdosen</b>
		<b>1-fach mit Ausgangsspannung 5 V DC mit max. Ladestrom von 750 mA</b> <b>Spannungsversorgung 230 V AC</b>
		<b>1-Modul</b>
1	<b>HD4285C</b> 965 103 001	○ White
1	<b>HC4285C</b> 965103801	○ Aluminium
1	<b>HS4285C</b> 965 103 041	● Anthrazit
		<b>2-fach mit Ausgangsspannung 5 V DC mit max. Ladestrom von 1500 mA für ein Gerät oder 750 mA pro Ausgang bei gleichzeitigem Laden von 2 Geräten</b> <b>Spannungsversorgung 230 V AC</b>
1	<b>HD4285C2</b> 965 133 001	○ White
1	<b>HC4285C2</b> 965 133 801	○ Aluminium
1	<b>HS4285C2</b> 965 133 041	● Anthrazit