

Axolute

Elliptische Rahmenplatten (Fortsetzung)



HB4802QR


HB4802TC




HB4802SAN




HB4802OS

HB4802ACL

HB4802ACS

 Auswahl-Tabelle für Dosen und Rahmenplatten **S. 110**

| VE | Art. | Edelfarben-Rahmenplatten |
|----|---|---|
| | | Schraublose Befestigung durch Rast/Steck-Technik |
| |  | Gold, glänzend |
| 1 | HB4802OR | 2-Module Gr.I |
| 1 | HB4832/2OR | 2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832/3OR | Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803OR | 3-Module |
| 1 | HB4804OR | 4-Module |
| 1 | HB4806OR | 6-Module |
| 1 | HB4826OR | 3 + 3-Module |
| |  | Titan |
| 1 | HB4802TC | 2-Module |
| 1 | HB4832/2TC | 2 + 2-Module Montage horizontal - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832/3TC | 2 + 2 + 2-Module Montage vertikal - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803TC | 3-Module |
| 1 | HB4804TC | 4-Module |
| 1 | HB4806TC | 6-Module |
| 1 | HB4826TC | 3 + 3-Module |
| |  | Silber, matt |
| 1 | HB4802SAN | 2-Module Gr.I |
| 1 | HB4832M2SAN | 2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832M3SAN | Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803SAN | 3-Module |
| 1 | HB4804SAN | 4-Module |
| 1 | HB4806SAN | 6-Module |
| 1 | HB4826SAN | 3 + 3-Module |

| VE | Art. | Edelfarben-Rahmenplatten (Fortsetzung) |
|----|--|---|
| |  | Gold, matt |
| 1 | HB4802OS | 2-Module Gr.I |
| 1 | HB4832/2OS | 2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832/3OS | Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803OS | 3-Module |
| 1 | HB4804OS | 4-Module |
| 1 | HB4806OS | 6-Module |
| 1 | HB4826OS | 3 + 3-Module |
| |  | Stahl, glänzend |
| 1 | HB4802ACL | 2-Module Gr.I |
| 1 | HB4832/2ACL | 2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832/3ACL | Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803ACL | 3-Module |
| 1 | HB4804ACL | 4-Module |
| 1 | HB4806ACL | 6-Module |
| 1 | HB4826ACL | 3 + 3-Module |
| |  | Stahl, gebürstet |
| 1 | HB4802ACS | 2-Module Gr.I |
| 1 | HB4832/2ACS | 2 + 2-Module Gr.I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4832/3ACS | Vertikale und horizontale Ausführung 2 + 2 + 2-Module Gr.I+I+I - Achsabstand 57 mm |
| 1 | HB4803ACS | 3-Module |
| 1 | HB4804ACS | 4-Module |
| 1 | HB4806ACS | 6-Module |
| 1 | HB4826ACS | 3 + 3-Module |