

Programm Mosaic™

Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Näherungsschalter, Sensorschalter und Taster, Wegbeleuchtung



Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**, Mauereinlassdosen **S. 362**

| VE | Art. | Wippschalter 10 AX, 250 V | |
|----|---|---|------|
| 10 | 0770 01 321 317 001 | Mit Steckklemmen Wechselschalter, 1 Modul | 3/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 11 321 316 001 | Wechselschalter, 2 Module | 3/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 02¹ 322 317 001 | Wechselschalter beleuchtbar, 1 Modul LSKS 3/1L Mit N-Klemme, geliefert ohne LED Aggregat, separat bestellen (S. 77) | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 12¹ 322 316 001 | Wechselschalter beleuchtbar, 2 Module LSKS 3/1L Mit N-Klemme, geliefert ohne LED Aggregat, separat bestellen (S. 77) | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 21 321 616 001 | Kreuzschalter, 2 Module | 6/1L |
| | | ○ Weiss, mit Schraubklemmen | |
| 10 | 0770 14 | Zugwechselschalter, 2 Module | 3/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 60 321 337 001 | Wippschalter 20 AX, 250 V Wechselschalter, 1 Modul | 3/1L |
| | | ○ Weiss, mit Schraubklemmen | |
| 10 | 0770 62 322 337 001 | Wechselschalter beleuchtbar, 1 M LSKS 3/1L Mit Neutralleiterklemme Für die Beleuchtungs-Funktion Orientierung oder Kontroll Art. 0676 64 (separat bestellen) verwenden | |
| | | ○ Weiss, mit Schraubklemmen | |
| 10 | 0770 50 321 026 001 | Ausschalter 2-polig, 2 Module | 0/2L |
| | | ○ Weiss, mit Schraubklemmen | |
| 10 | 0770 52 322 026 001 | Ausschalter beleuchtbar, 2 M LSKS 0/2L Mit Neutralleiterklemme Für die Beleuchtungs-Funktion Orientierung oder Kontroll Art. 0676 64 (separat bestellen) verwenden | |
| | | ○ Weiss, mit Schraubklemmen | |

| VE | Art. | Wipptaster 6 A, 250 V | |
|----|-------------------------------|--|-------|
| 10 | 0770 30 | Mit Steckklemmen Schliesserkontakt, 1 Modul | A/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 40 | Schliesserkontakt, 2 Module | A/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 33¹ | Schliesser beleuchtbar, 1 Modul AL/1L Geliefert ohne LED Aggregat, separat bestellen (S. 77) | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 31 554 539 001 | Wechselkontakt, 1 Modul | AR/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 41 554 538 001 | Wechselkontakt, 2 Module | AR/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 32 554 549 001 | Wechsler beleuchtbar, 1 Modul ARL/1L Geliefert ohne LED Aggregat, separat bestellen (S. 77) | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 42 554 548 001 | Wechsler beleuchtbar, 2 Module ARL/1L Geliefert ohne LED Aggregat, separat bestellen (S. 77) | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0770 43 863 738 201 | Sonnerietaster, 2 Module | AR/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 1 | 0770 44 | Zugtaster, 2 Module | AR/1L |
| | | ○ Weiss | |
| 1 | 0770 27 321 346 001 | Wechselschalter VMC 3/1L Wechselschalter 10 AX, 250 VAC, mit Steckklemmen Für Anlagen mit vorgeschriebener Zwangsbelüftung, direktes Schalten der Ventilatoren Stufe I und II | |
| | | ○ Weiss | |
| 10 | 0898 05 209 471 091 | Kordel für Zugschalter/Taster Länge 1,5 m | |
| | | | |

⁽¹⁾ Für die Funktion Kontroll LED-Aggregat Art. 0676 65, für die Funktion Orientierung LED-Aggregat Art. 0676 66 (S. 77)