

Programm Mosaic™

Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Näherungsschalter, Sensorschalter und Taster, Wegbeleuchtung



Abdeckrahmen **S. 356**, Montageplatten **S. 358**, Mauereinlassdosen **S. 362**

VE	Art.	Zeitschalter
1	0784 20 733 806 001 	Elektronischer Zeitschalter zum Schalten von Beleuchtungsanlagen oder Elektroheizgeräten (Leistungstabelle beachten) Mehrere Zeitschalter können am gleichen Stromkreis betrieben werden Zeitbereich einstellbar: 25 s ... 15 Min. Bestückt mit LED, mit Ausschaltfunktion 2 Module <input type="radio"/> Weiss
1	0784 25 533 839 001 	Zeitschaltuhr Zum zeitgesteuerten Schalten von Beleuchtungsanlagen, Elektroheizgeräten, geschalteten Steckdosen (Leistungstabelle beachten) 8 Wochenprogramme Gangreserve 20 h Schalter für Hand - Automat Betrieb 1 Wechselkontakt, 16 A, 250 VA cos. $\varphi = 1$ 2 Module <input type="radio"/> Weiss
1	0766 66 541 601 001	Näherungsschalter 10 AX Zum Schalten von Leuchten und anderer Verbraucher (Leistungstabelle beachten) durch eine Handbewegung unmittelbar vor dem Gerät. Besonders gut geeignet für medizinische Einrichtungen wie Arztpraxen, Labors, usw. Nebenstellenbetrieb von max. 5 berührungsloser Schalter am gleichen Stromkreis Beleuchtet mit LED in Kontrollfunktion 2 Module, antibakteriell <input type="radio"/> Weiss

VE	Art.	Sensorschalter und Taster
1	0787 09 321 311 001	Zum Schalten von Leuchten und anderer Verbraucher durch berühren der Schalteroberfläche Besonders gut geeignet für Hygienezonen 2 Module, antibakteriell Sensorschalter (mit Neutralleiter) 1 LED für Anzeige der Betätigungsfunktion Für das Schalten von: – 1000 W Glüh- und 230 V Halogenlampen – 500 VA NV-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren <input type="radio"/> Weiss
1	0787 13 554 551 001	Sensortaster 12 V 1 LED für Anzeige der Betriebsfunktion 1 LED für Anzeige der Betätigungsfunktion, benötigt eine externe Spannungsversorgung Speziell geeignet für das Schalten von Türöffnern, Gong, ... Speisung: 12 VDC Verbrauch: 0,2 W Wechselkontakt: 12/24 V, max. 5 A <input type="radio"/> Weiss
1	0785 11 455 760 001	Hindernis- und Wegbeleuchtung Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LED's, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet Anschluss Phase und Neutralleiter, mit Schraubklemmen Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux Zeiteinstellung: 30 s 2 Module <input type="radio"/> Weiss
1	0785 10 455 750 001	Wegbeleuchtung Aktivierung durch externen Schalter LED mit 2 wählbaren Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W) Mit Schraubklemmen, 2 Module <input type="radio"/> Weiss