



0819 41 + 0819 60 + 0819 90



0819 41 x 2



0819 40



0819 90



0819 60

Technische Angaben **S. 365**

Nicht geeignet für die Schweizer Montageplatten

VE	Art.	Mauereinlassdosen Beton
		Universaldose, anreihbar Montage durch Verkeilen oder Rücken an Rücken für Schalungen 160, 180, 200 mm Positionierung der Dosen auf der Schalung durch: - Montagemagnet Art. 0819 90 - Verkeilen zweier Rücken an Rücken montierter Dosen in Verbindung mit einem Montagemagnet Art. 0819 70 Mehrfachkombinationen durch anreihen möglich 1-fach, Tiefe 58 mm Können mit Anreihungshilfe Art. 0819 71 auch angereiht montiert werden Fixierung der Montageplatte mit Schrauben Art. 0819 97 oder Montagering Art. 0819 60 Rohreinführungen 4 x Ø20 mm und 2 x Ø25 mm
50	0819 41 372 701 901	
5	0819 42 372 702 901	2-fach, Tiefe 58 mm Fixierung der Montageplatte mit mitgelieferten Schrauben Horizontale oder vertikale Montage Geliefert mit Deckel Rohreinführungen - hinten (schräg): 6 x Ø20 mm und 2 x Ø25 mm - seitlich: 4 x Ø25 mm
		Einzeldose Zur Montage auf: - metallische Schalungen mit Montagemagneten Art. 0819 70/90 - Holzschalungen mit Montagehilfe Art. 0819 72 - Seitlich angereiht mit Anreihungshilfe Art. 0819 71 mit oder ohne Montagemagnete Rohreinführungen 4 x Ø20 mm 1-fach, Tiefe 58 mm Zur Montage der Apparate mit Spreizklammern oder Schrauben (mit Montagering Art. 0819 60). Können auch angereiht montiert werden mit Deckel Art. 0819 71
50	0819 40	

VE	Art.	Montagezubehör
		Montagemagnete Funktionieren auch mit Schalungsöl einwandfrei Für Mauereinlassdosen Art. 0819 40/41/42 1 0819 70 600 N, grün 1 0819 90 1200 N, rot
		Montagehilfen für Mauereinlassdosen Beton 20 0819 71 Anreihungshilfe für Mauereinlassdosen Beton Art. 0819 40/41 Ermöglicht das seitliche Anreihen mit Achsdistanz 80 oder 100 mm 20 0819 72 Montagehilfe für Mauereinlassdosen Beton Art. 0819 40/41. Für die Platzierung der Dosen auf der Holzschalung oder als Blinddeckel bei einer Rücken an Rücken Montage der Dose Art. 0819 41
		Montagering 20 0819 60 Montagerring Ø64 mm für 1-fach Mauereinlassdosen Beton Art. 0819 40/41, Montage der Apparate mit Schrauben
		Schraube Schraube Ø3 mm für alle Batibox™ Dosen Länge 40 mm 20 0801 97 Schrauben 372 800 001 Gewindesteigung: 2,4 mm
		Dosenträger Soliroc Zur Aufnahme der Einlassdosen für Backstein (Art. 0801 08) und Beton (Art. 0819 41) Ermöglicht die Wandbefestigung der Soliroc-Abdeckplatten ohne Bohren 1 0778 83 1-fach, Anreihbar Gr. 1+1 und Gr. 1+1+1 372 800 051