








# Programm Plexo™ Artic IP 55

Einsätze, NAP-Gehäuse, NUP-Montagerahmen



Kombinationseinsätze für den Einbau in NAP Gehäuse oder NUP Montagerahmen, mit Steckklemmen

VE	Art.			VE	Art.	
		<b>Wippschalter 10 AX, 250 V</b> IP 55, IK 07, antibakteriell				<b>NAP-Gehäuse</b>
1	<b>0707 11</b> 240 131 301	<b>Wechselschalter</b> <input type="radio"/> Weiss Artic		1	<b>0707 41</b> 284 079 201	<b>Grösse 1</b>  <input type="radio"/> Weiss Artic Oben und unten 1 Membrane mit 1-fach Kabeleinführung
1	<b>0707 26</b> 240 111 301	<b>Doppel-Wechselschalter</b> <input type="radio"/> Weiss Artic	3+3/1L	1	<b>0707 42</b> 282 912 201	<b>Grösse 1x2 waagrecht</b>  <input type="radio"/> Weiss Artic Oben 1 Membrane mit 1-fach, unten mit 2-fach Kabeleinführung
		<b>Wipptaster 10 A, 250 V</b> IP 55, IK 07, antibakteriell		1	<b>0707 43</b> 282 921 201	<b>Grösse 2x1 senkrecht</b>  <input type="radio"/> Weiss Artic Oben 1 Membrane mit 1-fach, unten mit 2-fach Kabeleinführung
1	<b>0707 30</b> 262 250 301	<b>Schliesserkontakt</b> <input type="radio"/> Weiss Artic	A/1L			<b>NUP-Montageplatte (Schweiz)</b> Für die Unterputzmontage der Kombinationseinsätze in Mauerdosens mit CH Standard
1	<b>0707 32</b> 262 450 301	<b>Schliesserkontakt Orientierung</b> <input type="radio"/> Weiss Artic	AL/1L			<b>Grösse 1</b> Spreizkrallen (Art. 0849 00) können nachträglich angebracht werden (S. 376)
		<b>Sonnerietaster 12 V</b> IP 55, IK 07, antibakteriell		1	<b>0707 92CH</b> 374 511 401	<input type="radio"/> Weiss Artic 
1	<b>0707 33</b> 262 850 301	<b>Schliesser mit Bezeichnungsschild</b> <input type="radio"/> Weiss Artic Geliefert mit 12 V Leuchtaggregat Für 230 V Betrieb Glimmlampe tauschen (S. 376)	AL/1L			<b>NUP-Montageplatte (Europa)</b> Für die Unterputzmontage der Kombinationseinsätze in Mauerdosens mit Euro-Standard (S. 362)
		<b>Steckdose 10 A, 230 V, 1 LNPE</b> Mit Klappdeckel, antibakteriell IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel		1	<b>0707 92</b> 374 511 201	<b>Grösse 1</b> Spreizkrallen (Art. 0849 00) können nachträglich angebracht werden (S.376) <input type="radio"/> Weiss Artic 
1	<b>0707 21-13</b> 623 018 301	<b>Typ T13, 10 A</b> <input type="radio"/> Weiss Artic	T13	1	<b>0707 94</b> 374 512 201	<b>Grösse 1 – 1 waagrecht</b> <input type="radio"/> Weiss Artic Achsabstand 71 mm 
		<b>Steckdose 16 A, 230 V, 1 LNPE</b> Mit Klappdeckel, antibakteriell IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel		1	<b>0707 49</b> 374 521 201	<b>Grösse 1 – 1 senkrecht</b> <input type="radio"/> Weiss Artic Achsabstand 71 mm 
1	<b>0707 21-23</b> 623 618 301	<b>Typ T23, 16 A</b> <input type="radio"/> Weiss Artic	T23			
		<b>Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze</b> Mit Klappdeckel. IP55, IK 07, antibakteriell				
1	<b>0707 25</b> 240 993 201	<b>Aufnahmeträger mit transparentem Deckel</b> <input type="radio"/> Weiss Artic Für den Einbau von Apparaten der Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten (RJ45-Steckdosen, Dimmer, usw.)				