

Programm Plexo™ IP 55

Not-Aus-Taster, Lichtsignal, Storensteuerung, Thermostat



Kombinationseinsätze für den Einbau in NAP Gehäuse oder NUP Montagerahmen (S. 377)

VE	Art.	NOT-AUS-Taster 3 A, 250 V	
1	0695 47 265 405 031		Schlagtaster Entriegelung mit Schlüssel Kontakte NO + NC Mit Schlüssel Ronis Nr. 455 Schlüsselabzug nur in Ruhestellung ● Grau/gelb
1	0695 48 265 412 031		Schlagtaster Entriegelung mit Schlüssel Kontakte NO + NC Mit Schlüssel Ronis Nr. 455 Schlüsselabzug nur in Ruhestellung ● Grau/gelb
1	0695 49 265 402 031		Schlagtaster Entriegelung durch ¼-Drehung Kontakte NO + NC ● Grau/gelb
			Schaltelemente Osmoz Befehls- und Signalkontakt zur Ergänzung von Notatastern und Schlüsselschaltern Mit Schraubklemmen
1	0229 01		Osmoz Schaltelement NC
1	0229 02		Osmoz Schaltelement NO
1	0229 03		Osmoz Schaltelement NO/NC
1	0695 68 468 100 031		Montage-Set für Zentralbefestigung Ø22 mm Für Montage von EB- Befehls- und Meldegeräten mit Zentralbefestigung Ø22 mm, z.B. EAO, Osmoz ● Grau
10	0695 83 270 003 331		Lichtsignal IP 55, IK 07 Signallampe Lampensockel E10, 230 V, 5 W Geliefert mit Lampe Art. 0898 40 (S. 376) Mit Schraubklemmen Für Aufnahme der Kalotten (Art. 0695 88/89/90/91) ● Grau/weiss
5	0695 88 275 110 001		Kalotten für Signallampen ○ Klar
5	0695 89 275 160 001		● Grün
5	0695 90 275 170 001		● Orange
5	0695 91 275 140 001		● Rot
			Storensteuerung IP 55, IK 07 Storenschalter 2× AV/1L Für direkten Anschluss eines Storenmotors 10 A, 250 V
1	0696 29 262 426 001		○ Weiss
5	0695 38 262 426 031		● Grau
			Storentaster 2× A/1L Für Anschluss an Storensteuerungen 10 A, 250 V
5	0695 39 262 427 031		● Grau
1	0695 08 439 100 231		Raumthermostat elektronisch, 250 V IP 55, IK 07 Regulierung der Temperatur in nassen Räumen oder für spezifische Anwendungen (z.B.: Ateliers, Labors, Werkstätten...) Temperaturbereich 7 bis 30 °C Kontakt NO, potentialfrei Benötigt eine Spannungsversorgung ○ Grau/Weiss