

Programm Plexo™ IP 55

Steckdosen, FI-Schalter mit Steckdosen



0696 21-13



0695 51-13



0695 51-23



0695 70

Kombinationseinsätze für den Einbau in NAP Gehäuse oder NUP Montagerahmen (S. 377)

VE	Art.	Steckdosen 10 A, 230 V, 1 LNPE	
		Mit Klappdeckel IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel	
		Typ T13	T13
10	0696 21-13 623 018 401	Mit Steckklemmen	
10	0695 51-13 623 018 431	○ Weiss ● Grau	

VE	Art.	Steckdosen 16 A, 230 V, 1 LNPE	
		Mit Klappdeckel IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel	
		Typ T23	T23
10	0696 21-23 623 618 401	Mit Steckklemmen	
10	0695 51-23 623 618 431	○ Weiss ● Grau	

VE	Art.	Steckdosenstandard Schuko 16 A, 250 V	
		Anwendung in folgenden Ländern: Deutschland, Spanien, Griechenland, Portugal...	
		Typ Schuko	
10	0696 40 620 028 401	Mit Steckklemmen	
10	0695 70 620 028 431	○ Weiss ● Grau	

VE	Art.	FI-Schalter mit Steckdose 10 A, 230 V	
		Schützt den Benutzer von elektrischen Geräten im Fehlerfall	
		Kombination besteht aus: – 1 Steckdose T13 LNPE, 10 A, 230 V – 1 FI-Schutzschalter, 16 A, 230 V	
		Für den Einbau in Plexo NAP Gehäuse 2x1 oder in NUP-Montageplatten 2x1	
10	0695 66-13 642 325 031	10 mA ● Grau	T13

1	0696 45-13 642 270 01	30 mA ○ Weiss	T13
1	0695 67-13 642 327 031	● Grau	

VE	Art.	FI Schalter mit Steckdose 16 A, 230 V	
		Schützt den Benutzer von elektrischen Geräten im Fehlerfall	
		Kombination besteht aus: – 1 Steckdose T23 LNPE, 16 A, 230 VAC – 1 FI-Schutzschalter, 16 A, 230 V	
		Für den Einbau in Plexo NAP Gehäuse 2x1 oder in NUP-Montageplatten 2x1	
1	0695 66-23 642 225 031	10 mA ● Grau	T23

1	0696 45-23 642 227 001	30 mA ○ Weiss	T23
1	0695 67-23 642 227 031	● Grau	