

## Programm Soliroc™

Steckdosen, Kabelausgang, Lichtsignal



0778 82



0778 91

Geeignet für Gebäude mit Publikumsverkehr, unbewachte Durchgänge, Parkhäuser, öffentliche Bereiche in Gebäuden  
Spritzwassergeschützt, hohe mechanische Beständigkeit IK 10, Abdeckrahmen mit 4 Öffnungen für die direkte Schraubbefestigung auf Mauern Geliefert mit vandalensicheren Verschluss-Stopfen (Demontage nur durch Aufbohren möglich)

VE	Art.	Steckdosen T13, 10 A, 250 V, LNPE
1	<b>0778 31 CH</b> 623 018 891	IK 10, Steckklemmen Typ 13 Mit Klappdeckel IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel
1	<b>0778 33 CH</b> 623 118 891	Typ 13 Mit abschliessbarem Klappdeckel IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel
1	<b>0778 32 CH</b> 623 218 891	Typ 13 Ohne Klappdeckel, IP 20
1	<b>0778 35 CH</b> 623 618 891	<b>Steckdosen T23, 16 A, 250 V, LNPE</b> IK 10, Steckklemmen Typ 23 Mit Klappdeckel IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel
1	<b>0778 37 CH</b> 623 718 891	Typ 23 Mit abschliessbarem Klappdeckel IP 55 mit geschlossenem Klappdeckel
1	<b>0778 36 CH</b> 623 818 891	Typ 23 Ohne Klappdeckel, IP 20
1	<b>0778 82</b> 965 206 891	<b>Antennensteckdose, IK 10, IP 20</b> TV-Steckdose (IECm), 0-2400 MHz
1	<b>0778 91</b> 977 101 891	<b>Informatiksteckdose, IK 10, IP 20</b> Datensteckdosen RJ45 Kat. 6, FTP Legrand-Cabling-System LCS <sup>2</sup> mit werkzeugloser Anschluss technik
1	<b>0778 50</b> 155 012 891	<b>Kabelausgang, IK 10, IP 55</b> Geliefert mit Zugentlastung
1	<b>0778 68</b> 455 210 891	<b>Lichtsignal 230 V, IK 10, IP 55</b> Bestückt mit LED und schwenkbarem Aufnahmeträger für Etiketten 2 wählbare Helligkeitsniveaus (0,2 W oder 1 W)
1	<b>0778 67</b> 941 400 001	<b>Einbauleuchte, IK 10, IP 55</b> Erlaubt die Beleuchtung von Treppenstufen, Absätzen usw Geliefert mit: - 1 Abdeckrahmen Soliroc - 4 Einpress-Stopfen - 1 Euro-Befestigungsplatte 2 × 1 Bestückt mit LED (2 W) weiss und schwenkba- rem Aufnahmeträger für Etiketten. Geliefert ohne Einlassdose Gr. 2 × 1 (Art. 0801 22)

## Programm Soliroc™

Abdeckrahmen, AP-Gehäuse, Zubehör



0778 51



0778 90



0778 80

VE	Art.	Abdeckrahmen, IK 10
1	<b>0778 51</b> 375 110 891	Geliefert mit 4 vandalensicheren Einpress-Stopfen 1-fach Abdeckrahmen 110 × 110 mm
1	<b>0778 52</b> 375 210 891	2-fach Abdeckrahmen 110 × 181 mm waagrechte oder senkrechte Montage Achsbefestigungsabstand 71 mm
1	<b>0778 53</b> 375 310 891	3-fach Abdeckrahmen 110 × 252 mm waagrechte oder senkrechte Montage Achsbefestigungsabstand 71 mm
1	<b>0778 90</b> 284 011 891	<b>Aufputz Gehäuse, IK 10</b> Kabeleinführung für Verschraubungen ISO 20 1-fach Gehäuse 110 × 110 × 45 mm Art. 0778 74/75 nicht einbaubar
1	<b>0778 92</b> 284 012 891	2-fach Gehäuse 110 × 181 × 45 mm waagrechte oder senkrechte Montage Achsbefestigungsabstand 71 mm Art. 0778 74/75 nicht einbaubar
1	<b>0778 96</b> 374 900 891	<b>Zubehör</b> <b>Vandalensichere Verschluss-Stopfen</b> Demontage nur durch Aufbohren möglich Satz mit 4 Stk
1	<b>0778 85</b> 374 991 001	<b>Schaumstoffdichtung</b> Für Ausgleich von Unebenheiten (z.B. Verputz) Für 1-fach Abdeckrahmen
1	<b>0778 86</b> 374 992 001	Für 2-fach Abdeckrahmen
1	<b>0778 87</b> 374 993 001	Für 3-fach Abdeckrahmen
1	<b>0778 66</b> 240 392 891	<b>Blindabdeckung</b> 2 Modulbreiten
1	<b>0778 80</b> 240 993 891	<b>Aufnahmeträger für Mosaic Einsätze, IK 10</b> Einbau von Apparaten der Serie Mosaic bis 2 Modulbreiten Aufnahmeträger mit Klappdeckel, IP 55
1	<b>0778 84</b> 240 994 891	Aufnahmeträger mit abschliessbarem Klappdeckel, IP 55
1	<b>0778 81</b> 240 995 891	Aufnahmeträger ohne Klappdeckel, IP 20