



VE	Art.	Batibox-Einlassdosen Gr. 1
100	0801 08 372 501 201	<p>Konform nach EN 60670-1</p> <p>Mauer-Einlassdose rund</p> <p>Einschnappen der Dosen in Träger (Art. 0778 83) Für Montage in Mauern aus Backstein Tiefe 40 mm, geliefert mit Befestigungsschrauben</p>
50	0819 41 372 701 901	<p>Beton-Einlassdose rund</p> <p>Einschnappen der Dosen in Träger (Art. 0778 83) Für Montage in Mauern aus Beton Ohne Befestigungsschrauben (Art. 0801 97) Tiefe 58 mm</p>
20	0801 97 372 800 001	<p>Schrauben</p> <p>Für Fixierung der Befestigungsplatte (Art. 0802 51) 40 × 3 mm</p>
1	0778 83 372 800 051	<p>Dosenträger</p> <p>Zur Aufnahme der Einlassdosen für Backstein (Art. 0801 08) und Beton (Art. 0819 41) Ermöglicht die Wandbefestigung der Soliroc-Abdeckplatten ohne Bohren Anreihbar Gr. 2 × 1 und Gr. 3 × 1</p>
10	0802 51 376 170 001	<p>Batibox Montageplatte Gr. 1</p> <p>Gr. 1 Für den Einbau von Soliroc- oder Mosaic-Apparaten Universalmontageplatte geeignet für alle Dosen mit Schraubbefestigung Ermöglicht durch Anreihen das Zusammenstellen von Mehrfachkombinationen für senkrechte und waagrechte Montage</p>
10	0676 66 209 980 001	<p>Leuchtaggregate</p> <p>LED-Aggregate wartungsfrei, weiss Orientierung, 230 V, Verbrauch 0,15 mA</p>
10	0676 68 209 970 001	<p>Kontroll, 230 V, Verbrauch 3 mA</p>

Montage

Abdeckung auf Tragring einrasten

Markieren der Bohrlöcher einrasten

Bohren und Dübeln

(Ø 6 mm - L: 40 mm)

Fixierung

4 x 40 mm

Einschlagen der Verschlussstopfen

Demontage

Die Demontage ist nur durch Aufbohren möglich