

# Programm Arteor™

Steckdosen Typ 15, Typ 23, Typ 25

# Technische Angaben

Zusammensetzung

<p>5718 23UP61      5718 22UP61</p> <p>Montageplatten S. 84, Rahmenplatten S. 86, AP-Gehäuse S. 86</p> <p><b>IP 20</b> Abdeckrahmen Gr. I, 92 × 92 mm, Frontplatte 45 × 45 mm, Befestigungsplatte Metall, 84 × 79 mm</p>		<p><b>UP</b> Apparat für UP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	<p><b>AP</b> Apparat für AP-Montage Gr. I</p> <p>○ Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>○ Weiss</p>	<p><b>BF</b> Einsatz kombinierbar Einbau</p> <p>● Magnesium</p>	<p><b>M</b> Montageplatte Gr. I</p> <p>Metall</p>	<p><b>R</b> Rahmenplatte Gr. I</p>
<p><b>Steckdose Typ 15 3LNPE 10A, 250/400 V</b></p> <p><b>Typ 15 – 2 Module</b>      1 × T15</p> <p>Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Einbau in Mehrfachkombinationen ohne Adapterring</p>		<p>5718 23UP61 641 320 001</p>	<p>5718 23AP61 617 311 001</p>	<p>5718 23 641 420 001</p>	<p>5718 23M 641 420 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>○ Weiss <b>5717 01</b> 375 110 001</p>
<p><b>Steckdose Typ 23 LNPE 16A, 250 V</b></p> <p><b>Typ 23 – 2 Module</b>      1 × T23</p> <p>Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup></p>		<p>5718 22UP61 639 323 001</p>	<p>5718 22AP61 609 610 001</p>	<p>5718 22 639 423 001</p>	<p>5718 72 639 423 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>○ Pearl Alu <b>5717 11</b> 375 110 931</p>
<p><b>2-fach Typ 23, Anschlüsse parallel – 2 Module</b>      2 × T23</p> <p>Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Einbau in Mehrfachkombinationen ohne Adapterring</p>		<p>5718 29UP61 657 323 001</p>	<p>5718 29AP61 609 612 001</p>	<p>5718 29 657 423 001</p>	<p>5718 79 657 423 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>● Graphite <b>5717 21</b> 375 110 141</p>
<p><b>Steckdose Typ 25 3LNPE 16A, 250 / 400 V</b></p> <p><b>Typ 25 – 2 Module</b>      1 × T25</p> <p>Mit Steckklemmen für Draht oder Litze &lt; 2,5 mm<sup>2</sup> Einbau in Mehrfachkombinationen ohne Adapterring</p>		<p>5718 24UP61 641 501 001</p>	<p>5718 24AP61 617 611 001</p>	<p>5718 24 641 601 001</p>	<p>5718 24M 641 601 841</p>	<p>5717 57 376 111 031</p>	<p>● Casual <b>5717 31</b> 375 110 351</p>
							<p>○ Mirror White <b>5717 34</b> 375 110 401</p>
							<p>● Mirror Black <b>5717 37</b> 375 110 451</p>
							<p>● Stainless Steel <b>5717 40</b> 375 110 801</p>
							<p>● Woven Metal <b>5717 43</b> 375 110 811</p>

**Steckdose T23**  
Art. 5718 22 / 5718 72

**Doppel-Steckdose 2 × T23**  
Art. 5718 29 / 5718 79

**Steckdose T15 / T25**  
Art. 5718 23 / 5718 24 / 5718 23M / 571824M