

Miniverteiler bis 27 Teilungseinheiten



Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750 °C. Konform mit der Verordnung über öffentliche Gebäude und Hochhäuser gemäss EN 60 695-2-11
 Schutzklasse II - IP 30 - IK 05
 Normgeprüft IEC 60439-3
 Weiss RAL 9010

VE	Art.	Miniverteiler mit Steckdeckel			
		Geliefert mit Schutzfolie. Deckel plombierbar. Bestehend aus: - 1 Rückwand mit Langschlitzlochung - 1 Tragschiene (Drahtunterführung möglich)			
		Verteiler mit 1 bis 4 Teilungseinheiten			
		Anzahl TE	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
10	0013 01 531 199 001	1	140	30	72
10	0013 02 531 199 002	2	140	50	72
10	0013 04 531 199 004	4	160	90	74
		Verteiler mit 6 Teilungseinheiten Geliefert Schutzleiterklemmleiste IP 2X 4 x 1,5-16 mm ²			
5	0013 06 531 199 006	6	160	128	74

10	0013 98 531 199 008	Zubehör für Miniverteiler Nippel für Kabel oder Rohre
----	-------------------------------	---

		Miniverteiler mit Schraubdeckel			
		Verteiler mit 8/9 Teilungseinheiten (TE) Bestehend aus : - 1 Rückwand mit Langschlitzlochung - 1 Tragschiene (Drahtunterführung möglich) Geliefert Schutzleiterklemmleiste IP 2X 8 x 1,5-16 mm ² (siehe S. 192) Schraubdeckel für Schnellmontage Deckel plombierbar mit Set Art. 0013 89			
		Anzahl TE (8 + 1)	Höhe (mm) 180	Breite (mm) 190	Tiefe (mm) 83
1	0013 08 531 199 007				
		Montagesockel für Hauptschalter Geliefert mit Anreizzubehör und Befestigungsschrauben für Leitungsschutzschalter			
		Höhe (mm) 225	Breite (mm) 190	Tiefe (mm) 53	Nutztiefe (mm) 50
1	0011 90				
2	0013 28 531 199 009	Türe, IP 40 - IK 07 Weiss			
1	0013 38 531 199 010	Transparent			

1	0013 90 531 199 011	Zubehör für Miniverteiler 8/9 TE Schloss Nr. 850
10	0013 98 531 199 008	Nippel für Kabel oder Rohre

VE	Art.	Verteiler mit 27 Teilungseinheiten		
		Maximale Kapazität Verteiler 1 Reihe, grosses Aufnahmevermögen, ideal bei Modernisierung oder Renovation. Geliefert mit: - Leiste mit Steckklemmen IP 2X für Schutzleiteranschluss - Klemmenleiste für Aussen- und Neutralleiter IP 2X - 1 Abdeckstreifen 5 TE, teilbar alle ½ Teilungseinheiten Deckel plombierbar mit Set Art. 0013 89 Montage einer Türe nicht möglich		
		Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)
1	0012 26	235	500	99
		Zubehör für Miniverteiler		
1	0013 89 822 990 001	Plombierset Satz mit 2 plombierbaren Schraubenabdeckungen		