

Programm Arteor™

Montagefertige Mehrfachkombinationen



5721 60UP61



5721 52UP61



Montageplatten **S. 84**, Rahmenplatten **S. 86**

IP 20

Abdeckrahmen Gr. I-I, 92 × 157 mm, Frontplatte 45 × 45 mm,
Befestigungsplatte Metall, 85 × 139 mm
Waagrechte und senkrechte Montage möglich

VE

UP-Kombination Gr. I-I, 16 A, 250 V



Ausschalter und Steckdose 2 × T23

0 / 2L - 2 × T23

- 1: Ausschalter (mit Schraubklemmen)
2: Steckdose 2 × T23



UP

Gr. I-I



Weiss



UP

Gr. I-I



Pearl Alu



UP

Gr. I-I



Graphite



Zweifach Steckdose T23

1 × T23 / 1 × T23

- 1: Steckdose T23
2: Steckdose T23

5721 52UP61

639 123 001

5721 52UP67

639 123 931

5721 52UP68

639 123 141



Zweifach Steckdose T25

1 × T25 / 1 × T25

- 1: Steckdose T25
2: Steckdose T25

5721 53UP61

641 113 001

5721 53UP67

641 113 931

5721 53UP68

641 113 141


AP-Kombination Gr. I-I, 10A, 250 V

Montage in Mosaic AP-Gehäuse, mit Mosaic Rahmenplatte
Abmessungen 153 × 81.5 × 40mm



AP

Gr. I-I
Weiss




Wechselschalter und Steckdose T13

3 / 1L - 1 × T13

- 1: Wechselschalter
2: Steckdose T13

5718 32MAP61

283 400 001



Doppel-Wechselschalter und Steckdose T13

3+3 / 1L - 1 × T13

- 1: Doppel-Wechselschalter
2: Steckdose T13

5718 33MAP61

283 324 001




Kreuzschalter und Steckdose T13

6 / 1L - 1 × T13

- 1: Kreuzschalter
2: Steckdose T13

5718 34MAP61

283 406 001




Wechselschalter Orientierung und Steckdose T13

LS 3 / 1L - 1 × T13

- 1: Wechselschalter Orientierung
2: Steckdose T13
Geliefert inkl. Leuchtaggregat

5718 35MAP61

283 401 001




Wipptaster und Steckdose T13

AR / 1L - 1 × T13

- 1: Wechsler
2: Steckdose T13

5718 37MAP61

283 235 001



Wipptaster Orientierung und Steckdose T13

ARL / 1L - 1 × T13

- 1: Wechsler Orientierung
2: Steckdose T13
Geliefert inkl. Leuchtaggregat

5718 38MAP61

283 236 001