

Axolute

gestion de l'énergie, de la température et détecteurs de gaz



HD4441
HD4442



HC4441
HC4442



HS4451



HD4511V12



F91/12E

Emb.	Réf.	Gestion de l'énergie
1	HD4544	Interrupteur à badge 3 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4544	
1	HS4544	
1	HD4441	Thermostat d'ambiance Thermostat d'ambiance électronique Sortie relais avec 1 contact en commutation 2 A 250 Vca Alimentation 230 Vca 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4441	
1	HS4441	
1	HD4442	Thermostat d'ambiance avec commutateur été/hiver Thermostat d'ambiance électronique avec commutateur "été/hiver" C-NO 2 A incorporé Sortie relais avec contact 250 Vca Alimentation 230 Vca 2 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4442	
1	HS4442	
1	HD4451	Thermostat programmable Thermostat programmable journalier/hebdomadaire pour chauffage et air conditionné Écran rétroéclairé Alimentation par piles : 2 x 1,5 V Activable à distance Possibilité de branchement d'une sonde externe type R (25 °C) = 10 k Sortie : contact en échange 5(3) A 3 modules  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4451	
1	HS4451	

Emb.	Réf.	Détecteurs de gaz
1	HD4511V12	Détecteur de gaz avec signal d'alarme visuelle et sonore 85 dB Autodiagnostic interne Prévu pour commander des répéteurs de signal Alimentation 12 Vca/cc 2 modules Le bon fonctionnement des détecteurs de gaz est garanti uniquement en utilisant le transformateur réf. F91/12E (ci-dessous) Pour gaz méthane  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4511/12	
1	HS4511/12	
1	HD4512V12	Pour gaz GPL  ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HC4512/12	
1	HS4512/12	
1	F91/12E	Transformateur pour montage sur rail Transformateur de sécurité Entrée 230 Vca 50/60 Hz Sortie 12 Vca Puissance 6 VA Boîtier pour rail DIN 3 modules