

Axolute

signalisation sonore et visuelle



HS4355/12



HD4351V230



HD4380



H4371B/12
H4371B/230


Emb.	Réf.	Sonnettes électroniques
1	HD4355V12 HC4355/12 HS4355/12	3 sons différents Avec réglage du volume en façade 12 Vca - 80 dB - 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HD4351V230 HC4351/230 HS4351/230	230 V - 12 VA - 80 dB - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HD4380 HC4380 HS4380	Lampe de secours rechargeable Lampe de secours autonome amovible avec dispositif automatique d'allumage Avec base de recharge led à lumière blanche hautes performances Batteries interchangeables au Ni-MH sans effet "mémoire" Autonomie 2 heures Faible consommation en veille 0,4 W Alimentation 230 Vca 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1	L4380/B	Batterie de rechange Batterie de rechange pour lampes de secours rechargeables
1	H4371B/12 H4371T/12 H4371R/12 H4371V/12	Lampes témoin à LED intégrée 12 Vca Lampes 26 mA - 300 mW 1 module Diffuseur bleu Diffuseur transparent Diffuseur rouge Diffuseur vert
1	H4371B/230 H4371T/230 H4371R/230 H4371V/230	Lampes témoin à LED intégrée 230 Vca Lampes 21 mA - 500 mW 1 module Diffuseur bleu Diffuseur transparent Diffuseur rouge Diffuseur vert
1	H4382/230	Balise de signalisation Balise de signalisation à LED 230 V~ 2 modules

Axolute

obturateurs et LED de rétroéclairage



HS4950



HD4951



HC4953

Emb.	Réf.	Obturateurs
1	HD4950 HC4950 HS4950	Obturateur - 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HD4951 HC4951 HS4951	Obturateur - 2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HD4953 HC4953 HS4953	Sorties de câbles Sortie de câble avec serre-câble Ø maxi. 9 mm 1 module ○ White ● Alu ● Anthracite
1	HD4954 HC4954 HS4954	2 modules ○ White ● Alu ● Anthracite
1	H4743B/230	LED de rétroéclairage LED bleue - 230 Vca 2,5 mA 0,3 W

Tableau des appareils rétroéclairables par LED réf. H4743B/230

Va-et-vient	Permutateurs	Poussoirs
HD4003A HD4003M2A	HD4004	HD4005A HD4005M2A
HC4003A HC4003M2A	HC4004	HC4005A HC4005M2A
HS4003A HS4003M2A	HS4004	HS4005 HS4005M2A