

Axolute

supports



Tableau de choix boîtes, supports et plaques de recouvrement p 110
Plaques de recouvrement rectangulaires p 114-125

Emb.	Réf.	Supports à vis entraxe 57 mm	Emb.	Réf.	Supports à vis
1	H4732CH 376 182 001	Entraxe 57 mm standard Suisse Veuillez svp ne pas utiliser les boîtes NIS pour la série Axolute Nous vous conseillons d'utiliser les boîtes Ammer ou HSB NIS Support universel grd.I 2 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB502 (Ø 69 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 500CH pour maçonnerie - boîtes Ammer (70 x 70 mm) réf. 372 101 747 - boîtes HSB NIS (80 x 80 mm) réf. 372 501 686	1	H4703 334 993 001	Support 3 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB503 (110 x 69 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 503E (106 x 71 x 52 mm) pour maçonnerie
1	H4732M2CH 376 282 001	Support grd. 2 x 1 (grd.1+1) 2 + 2 modules Se monte dans boîte encastrée : - boîtes Ammer (70 x 130 mm) réf. 372 104 747 - boîtes HSB NIS (80 x 140 mm) réf. 372 104 026	1	H4704 334 994 001	Support 4 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB504 (132,5 x 69 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 504E (132 x 74 x 52 mm) pour maçonnerie
1	H4732M3CH 376 382 001	Support grd. 3 x 1 (grd.1+1+1) 2 + 2 + 2 modules Se monte dans boîte encastrée : - boîtes Ammer (70 x 190 mm) réf. 372 107 747 - boîtes HSB NIS (80 x 200 mm) réf. 372 107 026	1	H4706 334 996 001	Support 6 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB506 (183 x 69 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 506L (186 x 76 x 52 mm) pour maçonnerie
1	H4702G	Support à griffes entraxe 57 mm Entraxe 57 mm standard Suisse Veuillez svp ne pas utiliser les boîtes NIS pour la série Axolute Nous vous conseillons d'utiliser les boîtes Ammer ou HSB NIS Support universel grd.I 2 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB502 (Ø 69 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 500CH pour maçonnerie - boîtes Ammer (70 x 70 mm) réf. 372 101 747 - boîtes HSB NIS (80 x 80 mm) réf. 372 501 686	1	H4726	Support 3 + 3 modules Se monte dans boîte encastrée : - réf. PB526 (110 x 115 x 51 mm) pour cloisons sèches - réf. 506E (106 x 117 x 52 mm) pour maçonnerie - réf. 506B (106 x 117 x 52 mm) pour béton