

# Axolute

## plaques de recouvrement rectangulaires



HA4802XC

HA4802XS

HA4802NX

HA4802HD

HA4802BG

HA4802RC

HA4802VS

HA4802BM



Tableau de choix boîtes, supports et plaques de recouvrement p. 110

Emb.	Réf.	Plaques Aluminium Brossé	Emb.	Réf.	Plaques Aluminium Laqué
		Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support			Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
		<b>Naturel</b>			<b>Blanc</b>
1	<b>HA4802XC</b> 334 110 031	2 modules Gr.I	1	<b>HA4802BG</b> 334 110 431	2 modules Gr.I
1	<b>HA4832/2XC</b> 334 220 831	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/2BG</b> 334 210 431	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4832/3XC</b> 334 320 831	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/3BG</b> 334 310 431	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4803XC</b> 334 130 831	3 modules	1	<b>HA4803BG</b>	3 modules
1	<b>HA4804XC</b> 334 140 831	4 modules	1	<b>HA4804BG</b>	4 modules
1	<b>HA4806XC</b> 334 160 831	6 modules	1	<b>HA4806BG</b>	6 modules
1	<b>HA4826XC</b> 964 524 030	3 + 3 modules	1	<b>HA4826BG</b> 964 524 100	3 + 3 modules
		<b>Anthracite</b>			<b>Rouge</b>
1	<b>HA4802XS</b> 334 110 371	2 modules Gr.I	1	<b>HA4802RC</b>	2 modules Gr.I
1	<b>HA4832/2XS</b> 334 220 041	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/2RC</b>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4832/3XS</b> 334 320 041	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/3RC</b>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4803XS</b> 334 130 041	3 modules	1	<b>HA4803RC</b>	3 modules
1	<b>HA4804XS</b> 334 140 041	4 modules	1	<b>HA4804RC</b>	4 modules
1	<b>HA4806XS</b> 334 160 041	6 modules	1	<b>HA4806RC</b>	6 modules
1	<b>HA4826XS</b> 964 524 370	3 + 3 modules	1	<b>HA4826RC</b>	3 + 3 modules
		<b>Titane</b>			<b>Vert</b>
1	<b>HA4802NX</b> 334 110 221	2 modules Gr.I	1	<b>HA4802VS</b>	2 modules Gr.I
1	<b>HA4832/2NX</b>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/2VS</b>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4832/3NX</b>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/3VS</b>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4803NX</b>	3 modules	1	<b>HA4803VS</b>	3 modules
1	<b>HA4804NX</b>	4 modules	1	<b>HA4804VS</b>	4 modules
1	<b>HA4806NX</b>	6 modules	1	<b>HA4806VS</b>	6 modules
1	<b>HA4826NX</b> 964 524 220	3 + 3 modules	1	<b>HA4826VS</b>	3 + 3 modules
		<b>Blanc</b>			<b>Bleu</b>
1	<b>HA4802HD</b> 334 120 001	2 modules Gr.I	1	<b>HA4802BM</b>	2 modules Gr.I
1	<b>HA4832M2HD</b> 334 220 001	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/2BM</b>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4832M3HD</b> 334 320 001	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	<b>HA4832/3BM</b>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	<b>HA4803HD</b> 334 130 001	3 modules	1	<b>HA4803BM</b>	3 modules
1	<b>HA4804HD</b> 334 140 001	4 modules	1	<b>HA4804BM</b>	4 modules
1	<b>HA4806HD</b> 334 160 001	6 modules	1	<b>HA4806BM</b>	6 modules
1	<b>HA4826HD</b> 334 990 001	3 + 3 modules	1	<b>HA4826BM</b>	3 + 3 modules