

Axolute

plaques de recouvrement rectangulaires (suite)



Tableau de choix boîtes, supports et plaques de recouvrement p. 110

Emb.	Réf.	Plaques Aluminium Anodisé	Emb.	Réf.	Plaques Bois
		Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support			Fixation rapide sans vis, les plaques se clipsent par crans sur le support
		Chrome			Frêne
1	HA4802CR <small>334 110 231</small>	2 modules Gr.I	1	HA4802LFR	2 modules Gr.I
1	HA4832/2CR <small>334 210 231</small>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/2LFR	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4832/3CR <small>334 310 231</small>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/3LFR	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4803CR <small>334 130 231</small>	3 modules	1	HA4803LFR	3 modules
1	HA4804CR <small>334 140 231</small>	4 modules	1	HA4804LFR	4 modules
1	HA4806CR <small>334 160 231</small>	6 modules	1	HA4806LFR	6 modules
1	HA4826CR <small>964 524 480</small>	3 + 3 modules	1	HA4826LFR	3 + 3 modules
		Bronze			Teck
1	HA4802BR <small>334 110 581</small>	2 modules Gr.I	1	HA4802LTK <small>334 110 891</small>	2 modules Gr.I
1	HA4832/2BR <small>334 220 581</small>	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/2LTK	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4832/3BR <small>334 320 581</small>	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/3LTK	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4803BR <small>334 130 581</small>	3 modules	1	HA4803LTK	3 modules
1	HA4804BR <small>334 140 581</small>	4 modules	1	HA4804LTK	4 modules
1	HA4806BR <small>334 160 581</small>	6 modules	1	HA4806LTK	6 modules
1	HA4826BR <small>964 524 580</small>	3 + 3 modules	1	HA4826LTK <small>964 524 890</small>	3 + 3 modules
		Mercure			Wengué
1	HA4802AZ	2 modules Gr.I	1	HA4802LWE	2 modules Gr.I
1	HA4832/2AZ	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/2LWE	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4832/3AZ	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical	1	HA4832/3LWE	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical
1	HA4803AZ	3 modules	1	HA4803LWE	3 modules
1	HA4804AZ	4 modules	1	HA4804LWE	4 modules
1	HA4806AZ	6 modules	1	HA4806LWE	6 modules
1	HA4826AZ	3 + 3 modules	1	HA4826LWE	3 + 3 modules
		Argent			
1	HA4802SAN	2 modules Gr.I			
1	HA4832M2SAN	2 + 2 modules Gr.I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical			
1	HA4832M3SAN	2 + 2 + 2 modules Gr.I+I+I - entraxe 57 mm Montage horizontal ou vertical			
1	HA4803SAN	3 modules			
1	HA4804SAN	4 modules			
1	HA4806SAN	6 modules			
1	HA4826SAN	3 + 3 modules			