

MyHOME® domotique - BUS

automatisme - commandes



HC4657M3



HS4657M3



573904



573905



5739 01



3529

Commandes en verre tactiles Axolute

Emb.	Réf.	Description
1	HD4657M3 964 500 040	<p>Permet le pilotage de commandes point à point, groupées ou centralisées de lumières, volets, diffusion sonore</p> <p>Permet aussi le pilotage de scénarios</p> <p>2 types de configurations : physique (à l'aide des cavaliers de configuration) ou en mode push and learn (par apprentissage)</p> <p>Commande pourvue de LEDs bleues, qui s'illuminent par effleurement avec intensité de lumière réglable</p> <p>Version Axolute 6 fonctions</p> <p>3 modules</p> <p>Peut commander 6 commandes cycliques ou 3 commandes ON-OFF/MONTÉE-DESCENTE</p> <p>A équiper de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 support 3 modules réf. H4703 - 1 boîte 3 modules réf. 503E ou PB503 <p>○ White</p> <p>○ Whice</p> <p>● Nighter</p> <p>Version Axolute 8 fonctions</p> <p>4 modules</p> <p>Peut commander 8 commandes cycliques ou 4 commandes ON-OFF/MONTÉE-DESCENTE</p> <p>A équiper de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 support 4 modules réf. H4704 - 1 boîte 4 modules réf. 504E ou PB504 <p>○ White</p> <p>○ Whice</p> <p>● Nighter</p>
1	HC4657M3 964 500 000	
1	HS4657M3 964 500 010	
1	HD4657M4 964 500 050	<p>Commande scénario en verre Arteor</p> <p>Commande à effleurement utilisable comme commande de lumière, de diffusion sonore ou d'un scénario enregistré dans le module de scénario F420</p> <p>A équiper de :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 support 2 modules réf. 5760 03 - 1 boîte 2 modules réf. boîte 0801 51 mur en brique ou PB 502 pour cloisons sèches <p>Version Arteor 2 modules</p> <p>○ Blanc</p> <p>● Noir</p>
1	HC4657M4 964 500 100	
1	HS4657M4 964 500 200	

Emb.	Réf.	Description
1	5739 04	<p>Interface de contacts</p> <p>Interface de commande à 2 contacts indépendants</p> <p>Permet jusqu'à 2 commandes de lumière ou 1 commande de moteur</p> <p>Autorise en entrée deux interrupteurs ou poussoirs traditionnels avec contact NO et NF ou bien un inverseur traditionnel</p> <p>Distance entre dispositif traditionnel et interface : 50 m maxi.</p> <p>Module Basic s'installe dans une boîte d'encastrement.</p> <p>Dimensions : 40 × 40 × 18 mm</p> <p>2 modules DIN</p>
1	5739 05	

Interfaces de contacts

Emb.	Réf.	Description
1	3477 305 018 901	<p>Module mémoire</p> <p>Module de mémorisation de l'état des actionneurs</p> <p>Permet en cas de coupure de courant d'avoir l'installation d'automatisme lumière réenclenchée dans le même état qu'avant la coupure</p> <p>2 modules DIN</p>
1	F428 405 830 021	

Emb.	Réf.	Description
1	F425 405 990 001	<p>Récepteurs infrarouge actifs</p> <p>Récepteur de commande IR pour télécommande réf. 3529</p> <p>Jusqu'à 16 commandes ou scénarios mémorisés dans le module scénarios F420 et programmeur scénarios MH200N</p> <p>2 modules</p>

Emb.	Réf.	Description
1	HD4654 305 409 001	<p>Version Axolute</p> <p>○ White</p> <p>● Alu</p> <p>● Anthracite</p> <p>Version Arteor</p> <p>○ Blanc</p> <p>● Magnésium</p>
1	HC4654 305 409 831	
1	HS4654 305 409 041	
1	5739 00 304 130 001	<p>Télécommande IR</p> <p>Télécommande IR 16 boutons rétro-éclairés</p> <p>Peut être utilisé par des personnes à mobilité réduite au moyen du connecteur Jack</p> <p>Alimentation par piles type AAA 2 x 1,5 V</p>
1	5739 01 304 130 841	

Emb.	Réf.	Description
1	3529 204 190 001	<p>Récepteurs radio</p> <p>Récepteur radio pour télécommande réf. 3527 (6 canaux) et 3528 (4 canaux)</p> <p>2 modules</p>

Emb.	Réf.	Description
1	HD4575 305 963 001	<p>Version Axolute</p> <p>○ White</p> <p>● Alu</p> <p>● Anthracite</p>
1	HC4575	
1	HS4575	

Emb.	Réf.	Description
1	3527 204 016 101	<p>Télécommandes radio</p> <p>Télécommande radio 6 canaux</p> <p>Télécommande radio 4 canaux</p>
1	3528 204 140 001	

Supports et boîtes d'encastrement AXOLUTE p. 216-219
 Supports et plaques ARTEOR p. 232-235