



Plaques p. 356, supports p. 358, boîtes d'encastrement p. 362

Emb.	Réf.				
		Va-et-vient 10 AX, 250 V			
		Connexion rapide par bornes automatiques			
10	0770 01 321 317 001	Va-et-vient, 1 module 3/1L ○ Blanc			
10	0770 11 321 316 001	Va-et-vient, 2 modules 3/1L ○ Blanc			
10	0770 02¹ 322 317 001	Va-et-vient à voyant, 1 module LSKS 3/1L Équipé d'une borne neutre, livré sans voyant à LED (commander séparément p. 77) ○ Blanc			
10	0770 12¹ 322 316 001	Va-et-vient à voyant, 2 modules LSKS 3/1L Équipé d'une borne neutre, livré sans voyant à LED (commander séparément p. 77) ○ Blanc			
10	0770 21 321 616 001	Permutateur, 2 modules 6/1L ○ Blanc, avec bornes à vis			
10	0770 14	Va-et-vient à tirage, 2 modules 3/1L ○ Blanc			
		Interrupteurs 20 AX, 250 V			
10	0770 60 321 337 001	Va-et-vient, 1 module 3/1L ○ Blanc, avec bornes à vis			
10	0770 62 322 337 001	Va-et-vient à voyant, 1 module LSKS 3/1L Équipé d'une borne neutre Livré sans voyant à LED (commander séparément réf. 0676 64 pour fonction témoin ou lumineux) ○ Blanc, avec bornes à vis			
10	0770 50 321 026 001	Interrupteur bipolaire, 2 modules 0/2L ○ Blanc, avec bornes à vis			
10	0770 52 322 026 001	Inter bipolaire à voyant, 2 modules LSKS 0/2L Équipé d'une borne neutre Livré sans voyant à LED (commander séparément réf. 0676 64 pour fonction témoin ou lumineux) ○ Blanc, avec bornes à vis			
		Poussoirs 6 A, 250 V			
		Connexion rapide par bornes automatiques			
10	0770 30	Poussoir contact NO, 1 module A/1L ○ Blanc			
10	0770 40	Poussoir contact NO, 2 modules A/1L ○ Blanc			
10	0770 33¹	Poussoir contact NO à voyant, 1 module AL/1L Livré sans voyant à LED (commander séparément p. 77) ○ Blanc			
10	0770 31 554 539 001	Poussoir inverseur, 1 module AR/1L ○ Blanc			
10	0770 41 554 538 001	Poussoir inverseur, 2 modules AR/1L ○ Blanc			
10	0770 32 554 549 001	Poussoir inverseur à voyant, 1 module ARL/1L Livré sans voyant à LED (commander séparément p. 77) ○ Blanc			
10	0770 42 554 548 001	Poussoir inverseur à voyant, 2 modules ARL/1L Livré sans voyant à LED (commander séparément p. 77) ○ Blanc			
10	0770 43 863 738 201	Poussoir sonnerie, 2 modules AR/1L ○ Blanc			
1	0770 44	Poussoir inverseur à tirage, 2 modules AR/1L ○ Blanc			
		Commande de VMC 3/1L			
		Va-et-vient 10 AX, 250 VAC, avec bornes automatiques Pour la commande directe de ventilation mécanique contrôlée, 2 vitesses			
1	0770 27 321 346 001	○ Blanc			
10	0898 05 209 471 091	Cordon pour mécanismes à tirage Longueur 1,5 m 			

⁽¹⁾ Pour la fonction témoin, utiliser le voyant réf. 0676 65. Pour la fonction lumineuse, utiliser le voyant réf. 0676 66 (p. 77)