

Programme Plexo™ complet apparent IP 55

inters, poussoirs, détecteurs de mouvements, prises de courant, sorties de câbles



0697 11



0697 12



0697 40



360°



0697 79

Livrés complets (80 x 80 x 53 mm) avec 2 embouts et bornes automatiques
Fonctions lumineuses livrées avec lampes 230 V (p. 376)

Emb.	Réf.	Interrup-teurs 10 AX, 250 V	Emb.	Réf.	Comman-des de volets rou-lants
		IP 55, IK 07			IP 55, IK 07
		Va-et-vient 3/1L			Interrupteur de stores 2x AV/1L
5	0697 51 240 131 001	○ Blanc			Pour commande directe de moteur de volets 10 A, 250 V
10	0697 11 240 131 031	● Gris	1	0697 58 206 500 001	○ Blanc
		Va-et-vient contrôle KS 3/1L	5	0697 18 206 500 031	● Gris
1	0697 52 240 331 001	○ Blanc			Poussoir de stores 2x A/1L
10	0697 12 240 331 031	● Gris			Double commande par boîtier d'automatisme 10 A, 250 V
		Va-et-vient orientation LS 3/1L	5	0697 69 262 500 001	○ Blanc
1	0697 53 240 231 301	○ Blanc	5	0697 29 262 500 031	● Gris
5	0697 13 240 231 031	● Gris			Sortie de câbles
		Double va-et-vient 3+3/1L			IP 55, IK 07
1	0697 55 240 111 001	○ Blanc	5	0697 79 153 601 001	Équipée de serre-câbles
10	0697 15 240 111 031	● Gris	5	0697 45 153 601 031	○ Blanc
					● Gris
		Poussoirs 10 A, 250 V			Prises 10/16 A, 250 V, 1 LNPE
		IP 55, IK 07			Avec volet de protection IP 55, IK 07
		Poussoir NO A/1L			Type T13, 10 A T13
1	0697 60 262 250 001	○ Blanc			Connexion à bornes auto
10	0697 20 262 250 031	● Gris	10	0696 31-13 623 019 001	○ Blanc
		Poussoir NO, orientation AL/1L	10	0697 31-13 623 018 331	● Gris
5	0697 62 262 450 001	○ Blanc			Type T23, 16 A T23
10	0697 22 262 450 031	● Gris			Connexion à bornes auto
		Détecteurs de mouvements			Type T15, 10 A T15
		IP 55			Connexion à bornes auto
		Permettent la commande de lampes:			Type T25, 16 A T25
		- 2000 W maxi en incandescence, halogène 230 V			● Gris
		et halogène 12 V			
		- 1000 VA maxi en fluorescence			
		Durée d'éclairage réglable: 12 s ... 16 Min.			
		Cycle recommence après chaque détection			
		Portée maxi: 9 m			
		Avec installation à 2,50 m de haut en position murale			
		Hauteur minimum d'installation: 1,70 m			
		Cache découpable pour réduire la zone détection			
		Dim.: 90 x 91 mm, diamètre 91 mm			
		Détecteur à angle de détection: 360°			
1	0697 80 535 941 002	○ Blanc			
1	0697 40 535 941 012	● Gris			