

Programme Plexo™ IP 55

mécanismes de commande d'éclairage (suite)



0695 43



0696 04



0695 17



0695 34

Montage des mécanismes apparents et encastrés avec boîtiers et supports p. 377,
Connexion à bornes automatiques
Fonctions lumineuses livrées avec lampes 230 V (p. 376)

Emb.	Réf.	Poussoirs 10 A, 250 V		Emb.	Réf.	Inter temporisé 230 V, 50/60 Hz	
		IP 55, IK 07				IP 55, IK 05	
		Poussoir NO				Électronique, 2 fils	
5	0696 30 262 250 201		○ Blanc			Équipés de LEDs	
10	0695 40 262 250 231		● Gris			Temporisation réglable: 25 s ...15 Min.	
		Poussoir inverseur				1000 W en incandescent	
5	0696 31 262 252 201		○ Blanc	5	0696 04 533 045 001		400 W en halogène 230 V
10	0695 41 262 252 231		● Gris	5	0695 04 533 045 031		1840 W résistif (chauffage)
		Poussoir NO, orientation				400 VA fluo et 400 VA halogène TBT	
5	0696 32 262 450 201		○ Blanc				
5	0695 42 262 450 231		● Gris				
		Poussoir NO avec porte-étiquette					
		Lumineux, livré avec lampe 12 V					
		Pour 230 V il faut changer la lampe (p. 376)					
5	0696 33 262 850 201		○ Blanc				
5	0695 43 262 850 231		● Gris				
		Poussoir inverseur avec porte-étiquette					
		Contacts NO +NF					
		Lumineux, livré avec lampe 12 V					
		Pour 230 V il faut changer la lampe (p. 376)					
5	0696 34 262 862 201		○ Blanc	1	0696 17 545 901 201		○ Blanc
5	0695 44 262 862 231		● Gris	5	0695 17 545 901 231		● Gris
		Double poussoir NO + NF				Cellule photoélectrique	
						Pour utilisation avec inters crépusculaires	
						modulaires X ³ Legrand (réf. 0037 21)	
						● Gris	
5	0696 35 262 262 201		○ Blanc				
5	0695 45 262 262 231		● Gris				
		Double poussoir inverseur lumineux					
5	0696 36 262 462 201		○ Blanc	1	0695 34 364 101 231		2 positions 2 contacts NO marquage 0 – I
5	0695 46 262 462 231		● Gris	1	0695 35 364 121 231		3 positions 2 contacts NO marquage I – 0 – II