

Programme Soliroc™

commandes d'éclairage et autres commandes



0778 11



0778 25



0778 23



0778 74 + 0697 95

Adapté aux établissements recevant du public, lieu de passage sans surveillance, parkings, parties communes d'immeubles
Haute résistance aux chocs IK 10 et à l'humidité. 4 points de fixation par le chevillage de la plaque directement sur le mur et 4 obturateurs à monter en force sur la plaque (démontables uniquement par perçage)

Emb.	Réf.	Interrupteurs 10 AX, 250 VAC	
1	0778 11 360 319 891	IK 10, IP 55 Va-et-vient	3/1L
1	0778 21 360 619 891	Permutateur	6/1L
1	0778 12 360 339 891	Va-et-vient orientation Livré avec lampe LED Réf. 0676 66 (p. 380)	LS 3/1L
1	0778 14 360 359 891	Va-et-vient contrôle Livré avec lampe LED Réf. 0676 68 (p. 380)	KS 3/1L
1	0778 13 360 329 891	Va-et-vient avec porte-étiquette	3/1L
1	0778 22 360 519 891	Interrupteur bipolaire 20 AX, 250 VAC	0/2L

Interrupteurs automatiques 250 VAC	
IK 10, IP 55, détection par infrarouge Angle horizontal de détection: 130° Portée de la détection réglable de: 3 ... 8 m Seuil de luminosité réglable de: 3 ... 1000 Lux Temporisation réglable de: 1 s ... 16 Min Avec recyclage tant qu'un mouvement est détecté Possibilité de commande manuelle déportée par bouton-poussoir à ouverture Autoprotection intégrée contre les surcharges et courts-circuits.	
3 fils 1000 W (avec neutre)	
1	0778 25 545 306 891 Permet la commande de lampes: - 1000 W incandescentes et halogènes 230 V - 500 VA halogènes TBT par transformateur ferromagnétique ou électronique - 500 VA fluo Peuvent commander une VMC (100 VA maxi)
2 fils 40 - 400 W (sans neutre)	
1	0778 27 545 305 891 S'installe en remplacement d'interrupteur traditionnel. Permet la commande de lampes: - 400 W maxi en incandescence, halogène 230 V - 400 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique Charge de base 40 W

Interrupteur temporisé	
IK 10, IP 55	
1	0778 23 360 399 891 2 fils, 1000 W (sans neutre) Temporisation 25 s ... 15 Min. Permet la commande d'éclairage: - 1000 W en incandescence et halogène - 400 en fluo ou halogène TBT - 250 VA moteur (p.ex. VMC)

Emb.	Réf.	Poussoirs 6 A, 250 VAC	
1	0778 41 366 028 891	Poussoir inverseur Contacts NO-NC	AR/1L
1	0778 42 366 328 891	Poussoir inverseur orientation Contacts NO-NC Livré avec lampe LED Réf. 0676 66 (p. 380)	ARL/1L
1	0778 44 366 428 891	Poussoir inverseur contrôle Contacts NO-NC Livré avec lampe LED Réf. 0676 68 (p. 380)	ARK/1L
1	0778 43 366 029 891	Poussoir inverseur à porte-étiquette Contacts NO-NC	AR/1L

Interrupteurs à clé	
IK 10, IP 54 Pour barillet européen (réf. 0697 95), à commander. Ne s'installent pas sur les cadres apparents (réf. 0778 90/92)	
1	0778 74 364 001 891 Interrupteur à clé 2 positions Contacts NO, 6 A, 230 V Position 0 – I Extraction dans toutes les positions
1	0778 75 364 901 891 Poussoir à clé 3 positions Position I – 0 – II, 6 A, 230 V Extraction en position arrêt

Barillet pour interrupteurs à clé	
1	0697 95 189 963 001 Barillet européen 40 mm Livré avec un jeu unique de 3 clés

Lecteur extérieur	
IK 10, IP 55 Montage saillie, coque en alliage métallique Jusqu'à 99 utilisateurs Bouchon antivandale Consommation: 100 mA (12 V)	
Lecteur à clavier codé IP 55	
1	0778 76 964 920 001 1 sortie relais pour gâche ou ventouse 1 entrée bouton-poussoir pour déverrouillage intérieur

Interrupteur crépusculaire	
IK 10, IP 55	
1	0778 28 Allumage de la lumière dès la tombée de la nuit et extinction au lever du jour Ensemble monobloc avec cellule photoélectrique intégrée Seuil de luminosité réglable: 0,5 à 1500 Lux Permet la commande d'éclairage: - 1400 W en incandescence et halogène - 500 VA en halogène TBT à transformateur ferromagnétique ou électronique - 400 en fluo